

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Ocel 1.0503 (C45).


Provedení:

Ozubení frézované, přímé ozubení.
Úhel záběru 20°, bez povrchové úpravy.
Vnější průměr broušený, tolerance h6.

Upozornění:

Ozubení hřebenových tyčí se obrábí horní frézou.
Vznikají tak minusové tolerance u rozměru H a H1:
do modulu 2: -0,2 mm.
Modul 2,5 až 3: -0,3 mm.

Výkresy



Přehled zboží

Objednací číslo	Modul	B	D	H	H1	L
22425-010060X500	1	6	10	10	9	500
22425-010060X1000	1	6	10	10	9	1000
22425-010060X2000	1	6	10	10	9	2000
22425-015090X500	1,5	9	15	15	13,5	500
22425-015090X1000	1,5	9	15	15	13,5	1000
22425-015090X2000	1,5	9	15	15	13,5	2000
22425-020120X500	2	12	20	20	18	500
22425-020120X1000	2	12	20	20	18	1000
22425-020120X2000	2	12	20	20	18	2000
22425-025150X500	2,5	15	25	25	22,5	500
22425-025150X1000	2,5	15	25	25	22,5	1000
22425-025150X2000	2,5	15	25	25	22,5	2000
22425-030180X500	3	18	30	30	27	500
22425-030180X1000	3	18	30	30	27	1000
22425-030180X2000	3	18	30	30	27	2000