

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Ocel 1.0503 (C45).


Provedení:

Ozubení frézované, přímé ozubení.
Úhel záběru 20°, bez povrchové úpravy.
Osový úhel = 90°.

Pokyny k objednání:

Kuželová kola se dodávají po kusech. Abyste obdrželi pár kuželových kol, objednejte současně uvedené spoluzabírající kolo.

Výkresy



Přehled zboží

Objednací číslo	Převodový poměr	Modul	Počet zubů	A	A1	B	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	vhodné spoluzabírající kolo
22430-010130015	1:3	1	15	32	-	7,1	17,7	15	13,3	4	16,6	9,3	-	22430-010130045
22430-010130045	1:3	1	45	-	22	7,1	45,3	45	25,3	8	17,1	10	15	22430-010130015
22430-015130015	1:3	1,5	15	46	-	10,5	26,5	22,5	19,3	8	22,6	11,7	-	22430-015130045
22430-015130045	1:3	1,5	45	-	37	10,5	68,1	67,5	45,3	14	29,6	20	27	22430-015130015
22430-020130015	1:3	2	15	60	-	14	35,4	30	25,3	8	28,9	14,2	-	22430-020130045
22430-020130045	1:3	2	45	-	42	14	90,8	90	45,3	15	32,1	20	29	22430-020130015
22430-025130015	1:3	2,5	15	73	-	18	44,2	37,5	32,3	12	34,6	15,9	-	22430-025130045
22430-025130045	1:3	2,5	45	-	52	18	113,4	112,5	60,3	20	39,7	25	36	22430-025130015
22430-030130015	1:3	3	15	88	-	21	53	45	40,3	15	41,3	19,7	-	22430-030130045
22430-030130045	1:3	3	45	-	62	21	136,1	135	60,3	20	47,2	30	42,5	22430-030130015