


Technické informace pro profilové tlumiče

Charakteristiky pro trvalé zatížení

26184-02917

Charakteristika síla - dráha, staticky


$E_{celk}: 0,75 \text{ Nm}$, $E_{abs}: 0,14 \text{ Nm}$, účinnost: 19 %



26184-02917

Charakteristika síla - dráha, dynamicky


$E_{celk}: 1,19 \text{ Nm}$, $E_{abs}: 0,38 \text{ Nm}$, účinnost: 32 %



26184-03722

Charakteristika síla - dráha, staticky


E_{celk} : 1,65 Nm, E_{abs} : 0,27 Nm, účinnost: 16 %



26184-03722

Charakteristika síla - dráha, dynamicky


E_{celk} : 2,26 Nm, E_{abs} : 0,63 Nm, účinnost: 28 %



26184-04325

Charakteristika síla - dráha, staticky


E_{celk} : 2,36 Nm, E_{abs} : 0,38 Nm, účinnost: 16 %



26184-04325

Charakteristika síla - dráha, dynamicky


E_{celk} : 3,48 Nm, E_{abs} : 1,09 Nm, účinnost: 31 %



26184-05035

Charakteristika síla - dráha, staticky


$E_{celk}: 3,44 \text{ Nm}$, $E_{abs}: 0,58 \text{ Nm}$, účinnost: 17 %



26184-05035

Charakteristika síla - dráha, dynamicky


$E_{celk}: 5,8 \text{ Nm}$, $E_{abs}: 2 \text{ Nm}$, účinnost: 34 %



26184-06343

Charakteristika síla - dráha, staticky


E_{celk} : 8,77 Nm, E_{abs} : 1,45 Nm, účinnost: 17 %



26184-06343


Charakteristika síla - dráha, dynamicky

E_{celk} : 11,8 Nm, E_{abs} : 4 Nm, účinnost: 34 %




26184-06740

Charakteristika síla - dráha, staticky
 $E_{celk}: 17,5 \text{ Nm}$, $E_{abs}: 2,7 \text{ Nm}$, účinnost: 15 %



26184-06740


Charakteristika síla - dráha, dynamicky
 $E_{celk}: 23 \text{ Nm}$, $E_{abs}: 6,2 \text{ Nm}$, účinnost: 27 %



26184-07646

Charakteristika síla - dráha, staticky


E_{celk} : 26,6 Nm, E_{abs} : 4,4 Nm, účinnost: 17 %



26184-07646

Charakteristika síla - dráha, dynamicky


E_{celk} : 34,5 Nm, E_{abs} : 9,1 Nm, účinnost: 26 %



26184-08350

Charakteristika síla - dráha, staticky


E_{celk} : 35,4 Nm, E_{abs} : 6 Nm, účinnost: 17 %



26184-08350

Charakteristika síla - dráha, dynamicky


E_{celk} : 45 Nm, E_{abs} : 12 Nm, účinnost: 27 %



26184-08550

Charakteristika síla - dráha, staticky

E_{celk} : 49,7 Nm, E_{abs} : 8,3 Nm, účinnost: 17 %



26184-08550

Charakteristika síla - dráha, dynamicky

E_{celk} : 68 Nm, E_{abs} : 18 Nm, účinnost: 26 %

