

## Popis zboží/obrázky produktu



## Popis

## Materiál:

Termoplast PA (polyamid) zesílený skelnými kuličkami.  
Šroub a matice z oceli nebo z nerezové oceli.

## Provedení:

Tmavošedá

## Upozornění:


Toto třmenové madlo se vyznačuje svým velkým objemem a svým příjemným dotekem.

Tato rukojeť třmenu se vyznačuje svým velkým objemem a příjemným provedením povrchu.

## Montáž:

Provedení A ze strany obsluhy.

## Výkresy



## Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	Materiál komponenty	A	B	C	D	H	H1	L	S	Nosná síla N
06916-01-1100051	A	ocel	100	17	9,5	M5	33	20	122	20	1000
06916-01-1120061	A	ocel	120	21	11,4	M6	39	25	146	24	1000
06916-01-1140081	A	ocel	140	24	14,2	M8	45	30	170	28	1000
06916-01-1100052	A	nerezová ocel	100	17	9,5	M5	33	20	122	20	1000
06916-01-1120062	A	nerezová ocel	120	21	11,4	M6	39	25	146	24	1000
06916-01-1140082	A	nerezová ocel	140	24	14,2	M8	45	30	170	28	1000