

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Pouzdro z eloxovaného hliníku.

Kluzná plocha z materiálu frelon (frelon: teflon s plnivý).

Provedení:

Lineární kluzné pouzdro s potahem z frelonu.

Upozornění:

Téměř chemicky neaktivní.

Samomazné (funguje bez přidávání maziv).

Vysoký rozsah teplotních hodnot (-240 °C až +260 °C).

Tlumí vibrace.


Vysoká statická nosnost – projektovaná plocha x P

($P = 1034 \text{ N/cm}^2$)

Použití v oblasti potravinářství, farmacie, lékařství a chemie.

Odolné vůči znečištění.

Výkresy



Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení 1	D	D1	G	L	L1	L2	W
21495-01-050	uzavřený	5	12	-	22	14,28	1,14	-
21495-01-080	uzavřený	8	16	-	25	16,28	1,14	-
21495-01-100	uzavřený	10	19	-	29	22,04	1,32	-
21495-01-120	uzavřený	12	22	-	32	22,64	1,32	-
21495-01-160	uzavřený	16	26	-	36	24,64	1,32	-
21495-01-200	uzavřený	20	32	-	45	31,26	1,63	-
21495-01-250	uzavřený	25	40	-	58	43,8	1,9	-
21495-01-300	uzavřený	30	47	-	68	51,8	1,9	-
21495-01-081	otevřený	8	16	60°	25	16,28	1,14	5,1
21495-01-101	otevřený	10	19	60°	29	22,04	1,32	6,4
21495-01-121	otevřený	12	22	78°	32	22,64	1,32	7,6
21495-01-161	otevřený	16	26	78°	36	24,64	1,32	10,4
21495-01-201	otevřený	20	32	60°	45	31,26	1,63	10,8
21495-01-251	otevřený	25	40	60°	58	43,8	1,9	13,2
21495-01-301	otevřený	30	47	72°	68	51,8	1,9	14,2