

## Popis zboží/obrázky produktu



## Popis

## Materiál:

Pouzdro a upevňovací matice, nerezová ocel 1.4404.

Ovládání 1.4401.

O-kroužky NBR.

Západeka nerezová ocel 1.4301.

## Provedení:

Bez povrchové úpravy.

## Upozornění:

Západekový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu s uzavírací drahou 90°.

Použitelné vpravo nebo vlevo.

Vodotěsnost a prachotěsnost IP65 podle EN 60529.

Západeku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každá západeka lze kombinovat s každým pouzdem.

## Příslušenství:

Nástrčkový klíč 05586

## Odkaz na výkres:

Ovládání:

a) Čtyřhran 7 mm

b) Čtyřhran 8 mm


c) Motýlek 3 mm

d) Motýlek 5 mm

e) Kolíková rukojeť

1) O-kroužek

## Výkresy



## Přehled zboží

## Západekové uzávěry z nerezové oceli, malé provedení

## Přehled zboží

Objednáací číslo	Ovladač	D	H
05566-05-1718	čtyřhran 7 mm	32	18
05566-05-1818	čtyřhran 8 mm	32	18
05566-05-4318	motýlek 3 mm	32	18
05566-05-4518	motýlek 5 mm	32	18
05566-05-0018	kolíková rukojeť	32	18

## Západka pro západkové uzávěry

Objednáací číslo	A	L
05566-07-45060	6	45
05566-07-45080	8	45
05566-07-45100	10	45
05566-07-45140	14	45
05566-07-45160	16	45
05566-07-45180	18	45
05566-07-45200	20	45
05566-07-45220	22	45
05566-07-45240	24	45
05566-07-45260	26	45
05566-07-45280	28	45
05566-07-45320	32	45
05566-07-45500	50	45