


Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Pouzdro nerezová ocel 1.4305.
Ovládání a upevňovací matice nerezová ocel 1.4404.
Západka nerezová ocel 1.4301.

Provedení:

Bez povrchové úpravy.

Upozornění:

Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu s uzavírací drahou 90°. Použitelné vpravo nebo vlevo. Vodotěsnost a prachotěsnost IP65 podle EN 60529.

Západku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každá západka lze kombinovat s každým pouzdem.

Příslušenství:

Nástrčkový klíč 05586

Odkaz na výkres:


Ovládání:

- Čtyřhran 7 mm
- Čtyřhran 8 mm
- Motýlek 3 mm
- Motýlek 5 mm
- Kolíková rukojeť

1) O-kroužek

2) Ploché těsnění

Výkresy



Přehled zboží

Západkové uzávěry z nerezové oceli, dlouhé provedení

Objednáací číslo	Ovladač	D	H
05566-04-1730	čtyřhran 7 mm	28	30
05566-04-1736	čtyřhran 7 mm	28	36
05566-04-1740	čtyřhran 7 mm	28	40
05566-04-1750	čtyřhran 7 mm	28	50

Přehled zboží

Objednací číslo	Ovladač	D	H
05566-04-1760	čtyřhran 7 mm	28	60
05566-04-1830	čtyřhran 8 mm	28	30
05566-04-1836	čtyřhran 8 mm	28	36
05566-04-1840	čtyřhran 8 mm	28	40
05566-04-1850	čtyřhran 8 mm	28	50
05566-04-1860	čtyřhran 8 mm	28	60
05566-04-4330	motýlek 3 mm	28	30
05566-04-4336	motýlek 3 mm	28	36
05566-04-4340	motýlek 3 mm	28	40
05566-04-4350	motýlek 3 mm	28	50
05566-04-4360	motýlek 3 mm	28	60
05566-04-4530	motýlek 5 mm	28	30
05566-04-4536	motýlek 5 mm	28	36
05566-04-4540	motýlek 5 mm	28	40
05566-04-4550	motýlek 5 mm	28	50
05566-04-4560	motýlek 5 mm	28	60
05566-04-0030	kolíková rukojeť	28	30
05566-04-0036	kolíková rukojeť	28	36
05566-04-0040	kolíková rukojeť	28	40
05566-04-0050	kolíková rukojeť	28	50
05566-04-0060	kolíková rukojeť	28	60

Západka pro západkové uzávěry

Objednací číslo	A při délce pouzdra H=30	A při délce pouzdra H=36	A při délce pouzdra H=40	A při délce pouzdra H=50	A při délce pouzdra H=60	L
05566-07-45060	18	24	28	38	48	45
05566-07-45080	20	26	30	40	50	45
05566-07-45100	22	28	32	42	52	45
05566-07-45140	26	32	36	46	56	45
05566-07-45160	28	34	38	48	58	45
05566-07-45180	30	36	40	50	60	45
05566-07-45200	32	38	42	52	62	45
05566-07-45220	34	40	44	54	64	45
05566-07-45240	36	42	46	56	66	45
05566-07-45260	38	44	48	58	68	45
05566-07-45280	40	46	50	60	70	45
05566-07-45320	44	50	54	64	74	45
05566-07-45500	62	68	72	82	92	45