

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:
PVC.

Provedení:
Černé.

Upozornění:

Profily pro ochranu hran jsou určeny pro zbavení ostroty, zakrytí nebo ozdobení plechových hran tak, aby nebyly zapotřebí žádné další kroky obrábění.

Montáž:


Jednoduchá, rychlá a bezproblémová montáž. Po přitlačení rukou se profil pro ochranu hran samočinně upne, i když se na povrchu vyskytují různé poloměry nebo ohyby. Není zapotřebí žádný lepicí nebo upevňovací materiál.

Na vyžádání:


Další délky.



Minimální poloměr ohybu:



Výkresy



Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	L	Rozsah sevření mm	Minimální poloměr ohybu mm	B	H
96520-114X2000	B	2000	1,0-4,0	A=30 B=20 C=20 D=20	10	14,5
96520-114X5000	B	5000	1,0-4,0	A=30 B=20 C=20 D=20	10	14,5
96520-114X10000	B	10000	1,0-4,0	A=30 B=20 C=20 D=20	10	14,5
96520-114X20000	B	20000	1,0-4,0	A=30 B=20 C=20 D=20	10	14,5
96520-114X50000	B	50000	1,0-4,0	A=30 B=20 C=20 D=20	10	14,5