


Popis zboží/obrázky produktu



Minimální poloměr ohybu:



Popis

Materiál:

Ochrana hran EPDM nebo PVC.
Těsnění mechová pryž EPDM.

Provedení:

Černé.

Upozornění:

Kromě funkce ochrany hran mají tyto profily také funkci těsnění proti vlhkosti, prachu a nečistotám jiných komponent, jako jsou dveře, klapky nebo kryty skříní. V závislosti na tvaru profilu z houbové pryže jsou možné aplikace v nejrůznějších oblastech použití.

Doporučujeme stlačit těsnění těsnících profilů pro ochranu hran o max. 50 % (komprese).

Aby bylo zajištěno co nejlepší těsnění, mělo by být těsnění stlačeno na 30-40 %. Údaje jsou jen doporučením; v praxi jsou individuálně závislé na aplikaci a použitých dílech.

Certifikáty UL50, UL50E a UL94HB.


Montáž:

Jednoduchá, rychlá a bezproblémová montáž. Po přitlačení rukou se těsnicí profil pro ochranu hran samočinně upne. Není zapotřebí žádný lepicí nebo upevňovací materiál.

Na vyžádání:

Další délky.

Výkresy



Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	Materiál základní těleso	L	Rozsah sevření mm	Minimální poloměr ohybu mm	B	B1	H
96521-211X2000	C	EPDM	2000	1,0-2,0	A=100 B=200 C=100 D=60	8	9	11
96521-211X5000	C	EPDM	5000	1,0-2,0	A=100 B=200 C=100 D=60	8	9	11
96521-211X10000	C	EPDM	10000	1,0-2,0	A=100 B=200 C=100 D=60	8	9	11
96521-211X20000	C	EPDM	20000	1,0-2,0	A=100 B=200 C=100 D=60	8	9	11

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	Materiál základní těleso	L	Rozsah sevření mm	Minimální poloměr ohybu mm	B	B1	H
96521-211X50000	C	EPDM	50000	1,0-2,0	A=100 B=200 C=100 D=60	8	9	11