

## Popis zboží/obrázky produktu



## Popis

## Materiál:

NdFeB N35 (neodym).

## Provedení:

Poniklováno.

## Upozornění:

Nestíněný systém.

## Teplotní rozsah:

max. 80 °C.


## Montáž:

Magnety lze montovat pomocí zalisování nebo vlepení.

## Odkaz na výkres:

1) přitlačná plocha

## Výkresy



## Přehled zboží

| Objednací číslo | D       | H      | Přidrzná<br>síla<br>N |
|-----------------|---------|--------|-----------------------|
| 09000-05        | 5 ±0,1  | 3 ±0,1 | 5                     |
| 09000-06        | 6 ±0,1  | 3 ±0,1 | 7,5                   |
| 09000-08        | 8 ±0,1  | 4 ±0,1 | 13                    |
| 09000-10        | 10 ±0,1 | 3 ±0,1 | 15                    |
| 09000-12        | 12 ±0,1 | 3 ±0,1 | 20                    |
| 09000-15        | 15 ±0,1 | 3 ±0,1 | 25                    |
| 09000-18        | 18 ±0,1 | 3 ±0,1 | 33                    |
| 09000-24        | 24 ±0,1 | 3 ±0,1 | 39                    |