


Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Polyacetal (POM) nebo polyketon (PK).

Provedení:

Vstřikované, přímé ozubení. Úhel záběru 20°.

Polyacetal bílý.

Polyketon barva slonoviny.

Upozornění:

Polyacetal: Standardní materiál s vysokou tvrdostí a nízkým součinitelem tření.

Polyketon: Materiál s podstatně vyšší životností, vysokým přenosem výkonu a větší bezpečností vůči vylomení zubů díky mimořádně vysoké odolnosti proti otěru a velmi dobrým tribologickým vlastnostem.

Lze používat pod vodou a jinými médii.


Vzhledem k materiálu nejsou ozubené tyče z plastu rovnané.

L= jmenovitá délka 250 mm. Skutečná délka je asi celý násobek rozteče.

Teplotní rozsah:

-40 °C až +140 °C (s ohledem na velikost a dobu trvání namáhání).

Výkresy



Přehled zboží

Objednací číslo	Materiál základní těleso	Modul	B	H	H1	H2	L
22422-10500404250	polyacetal	0,5	4	4,5	4	3,4	250
22422-10500406250	polyacetal	0,5	4	6	5,5	4,9	250
22422-10700606250	polyacetal	0,7	6	6,7	6	5,1	250
22422-11000909250	polyacetal	1	9	9	8	6,8	250
22422-11251011250	polyacetal	1,25	10	11	9,75	8,3	250
22422-11501212250	polyacetal	1,5	12	12	10,5	8,75	250
22422-12001511250	polyacetal	2	15,4	11	9	6,6	250
22422-13001915250	polyacetal	3	19,4	15	12	8,5	250
22422-20500404250	polyketon	0,5	4	4,5	4	3,4	250
22422-20500406250	polyketon	0,5	4	6	5,5	4,9	250
22422-20700606250	polyketon	0,7	6	6,7	6	5,1	250
22422-21000909250	polyketon	1	9	9	8	6,8	250
22422-21251011250	polyketon	1,25	10	11	9,75	8,3	250
22422-21501212250	polyketon	1,5	12	12	10,5	8,75	250
22422-22001511250	polyketon	2	15,4	11	9	6,6	250
22422-23001915250	polyketon	3	19,4	15	12	8,5	250

