

## Popis zboží/obrázky produktu



## Popis

## Materiál:

Ocelové části z nerezové oceli 1.4305.  
Plastová kulová koncovka, černá.

## Provedení:

Díly z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.  
Kulová koncovka, leštěná.

## Upozornění:

Upínací páky je možné použít pro jednoduché případy upínání, resp. pro přepínání.  
K tomu je zapotřebí dostatek prostoru, aby bylo možné upínací pákou otočit o 360°.

## Na vyžádání:

Odlíšná provedení závitů, lícovaných otvorů, nadstandardní provedení.  
Rozměr A je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.

## Přehled zboží

Objednací číslo	Druh závitů	Provedení	Velikost	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	A	A2
06341-2082	vnitřní závit	0°	1	M8	18	24	10	25	40	-	32,5	88,1	-
06341-2102	vnitřní závit	0°	1	M10	18	24	10	25	40	-	32,5	88,1	-
06341-21012	vnitřní závit	0°	2	M10	20	28	12	32	46	-	36,5	104	-
06341-2122	vnitřní závit	0°	2	M12	20	28	12	32	46	-	36,5	104	-
06341-2162	vnitřní závit	0°	3	M16	23	33	13	32	52	-	41	126,5	-
06341-2202	vnitřní závit	0°	4	M20	26	41	13	32	61	-	49	128,5	-
06341-208	vnitřní závit	20°	1	M8	18	24	10	25	40	52,5	32,5	84,5	15
06341-210	vnitřní závit	20°	1	M10	18	24	10	25	40	52,5	32,5	84,5	15
06341-2101	vnitřní závit	20°	2	M10	20	28	12	32	46	61	36,5	100	15
06341-212	vnitřní závit	20°	2	M12	20	28	12	32	46	61	36,5	100	15
06341-216	vnitřní závit	20°	3	M16	23	33	13	32	52	72	41	121	15
06341-220	vnitřní závit	20°	4	M20	26	41	13	32	61	80	49	123	15
06341-1102	zalicovaný otvor	0°	1	10	22	24	10	25	40	-	32,5	88,1	-
06341-1122	zalicovaný otvor	0°	2	12	25	28	12	32	46	-	36,5	104	-
06341-1142	zalicovaný otvor	0°	2	14	25	28	12	32	46	-	36,5	104	-
06341-1162	zalicovaný otvor	0°	3	16	28	33	13	32	52	-	41	126,5	-
06341-1202	zalicovaný otvor	0°	4	20	32	41	13	32	61	-	49	128,5	-
06341-110	zalicovaný otvor	20°	1	10	22	24	10	25	40	52,5	32,5	84,5	15
06341-112	zalicovaný otvor	20°	2	12	25	28	12	32	46	61	36,5	100	15
06341-114	zalicovaný otvor	20°	2	14	25	28	12	32	46	61	36,5	100	15
06341-116	zalicovaný otvor	20°	3	16	28	33	13	32	52	72	41	121	15
06341-120	zalicovaný otvor	20°	4	20	32	41	13	32	61	80	49	123	15