


Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Materiál:**


Ocel.

Upozornění:

Ideální pro upínání tvarových dílů. Odpružená jehlová zdvihátka se při zatlačení na obrobek tomuto obrobku přizpůsobí. Sevřením jehlových zdvihátek dojde k jejich zajištění. Obrobky tak lze opakovaně ustavovat do polohy a zajišťovat do tvarovaného úchytu.

Rozsah dodávky: Jehlová opěrná čelist se svěracím zařízením skládajícím se z kolejničky, sloupku a pružinového upínače.

Výkresy



Přehled zboží

Objednací číslo	B	B1	H	L	L1	Ø kolíku	dráha pružiny max.
33227-253834	50	34	59	56	38	2,5	10
33227-505548	72	48	85,7	81	55	5	12
33227-509583	110	83	95,7	125	95	5	12