


Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Vysoce výkonná keramika Cerazur.

Provedení:

Broušeno.

Kuželové plochy nejsou centrovány.


Upozornění:

Opěrné čepy je možné použít také jako nožky pro přípravky.

Přednosti:

Cerazur má mimořádnou rázovou houževnatost a tuhost v ohybu. Základem materiálu je oxid zirkonu. Jedná se o kompozitní roztok kovu a keramiky.

Výkresy



Přehled zboží

Objednací číslo	D1	D2	H	H1	L3	L4
02010-01-060025	6	4	2,5	6,5	1	1
02010-01-060045	6	4	4,5	8,5	1	1
02010-01-060050	6	4	5	6	1	1
02010-01-100040	10	6	4	8,5	1	1

Přehled zboží

Objednáací číslo	D1	D2	H	H1	L3	L4
02010-01-100080	10	6	8	8,5	1	1
02010-01-120060	12	6	6	10	1	1
02010-01-120100	12	6	10	10	1	1
02010-01-160050	16	8	5	10	1	1
02010-01-160130	16	8	13	10	1	1
02010-01-194060	19,4	10	6	12	1	1
02010-01-194120	19,4	10	12	12	1	1
02010-01-250080	25	12	8	14	1	1
02010-01-250200	25	12	20	14	1	1
02010-01-250300	25	12	30	14	1	1
02010-01-300250	30	16	25	20	1	1
02010-01-300400	30	16	40	20	1	1
02010-01-300500	30	16	50	20	1	1
02010-01-300650	30	16	65	20	1	1