

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Vysoce výkonná keramika Cerazur.

Provedení:

broušeno.

Upozornění:

Uchycovací čepy provedení A slouží k polohování obrobků a částí přípravků do otvorů s lícovaným rozměrem.

U zploštělého provedení C lze překlenout tolerance vzdáleností mezi otvory, nebo ustavovaný díl upevnit jen v jednom směru. Uchycovací čepy provedení A lze použít též jako dorazy a nohy u přípravků.

Přednosti:


Cerazur má mimořádnou rázovou houževnatost a tuhost v ohybu. Základem materiálu je oxid zirkonu. Jedná se o kompozitní roztok kovu a keramiky.

Odkaz na výkres:

Provedení A a B: uchycovací čep, válcový

Provedení C a D: uchycovací čep, zploštělý

Výkresy



Přehled zboží

Objednáací číslo	Provedení	B	D1	D2	H	H1	H2	H3
02020-01-10607	A	-	6	4	7	6	0,6	4
02020-01-10612	A	-	6	4	12	6	0,6	4
02020-01-10810	A	-	8	6	10	9	0,9	6
02020-01-10816	A	-	8	6	16	9	0,9	6
02020-01-11010	A	-	10	6	10	9	0,9	6
02020-01-11018	A	-	10	6	18	9	0,9	6
02020-01-11210	A	-	12	6	10	9	0,9	6
02020-01-11218	A	-	12	6	18	9	0,9	6
02020-01-11613	A	-	16	8	13	12	1,2	8
02020-01-11622	A	-	16	8	22	12	1,2	8
-	B	-	3	4	7	6	0,6	3
-	B	-	3	4	12	6	0,6	3
-	B	-	4	6	10	9	0,9	4
-	B	-	4	6	16	9	0,9	4
-	B	-	6	8	10	9	1,2	5
-	B	-	6	8	18	9	1,2	5

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	B	D1	D2	H	H1	H2	H3
02020-01-30607	C	1	6	4	7	6	0,6	4
02020-01-30612	C	1	6	4	12	6	0,6	4
02020-01-30810	C	1,6	8	6	10	9	0,9	6
02020-01-30816	C	1,6	8	6	16	9	0,9	6
02020-01-31010	C	2,5	10	6	10	9	0,9	6
02020-01-31018	C	2,5	10	6	18	9	0,9	6
02020-01-31210	C	2,5	12	6	10	9	0,9	6
02020-01-31218	C	2,5	12	6	18	9	0,9	6
02020-01-31613	C	3,5	16	8	13	12	1,2	8
02020-01-31622	C	3,5	16	8	22	12	1,2	8
-	D	1,2	3	4	7	6	0,6	3
-	D	1,2	3	4	12	6	0,6	3
-	D	1,6	4	6	10	9	0,9	4
-	D	1,6	4	6	16	9	0,9	4
-	D	2	6	8	10	9	1,2	5
-	D	2	6	8	18	9	1,2	5