

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Provedení:

Jednostupňové.

Upozornění:

Planetový převod pro krokové motory konstrukční velikosti NEMA 23 a NEMA 34. Vhodné pro všechny montážní polohy. Bezúdržbové díky mazání na celou dobu životnosti. Planetové převody jsou samostředící, vybaveny výměnným přírubovým systémem a axiální kompenzací délky.

Technické údaje:

Převodové stupně: 1

Jmen. vstupní otáčky: 3000 1/min

Max. vstupní otáčky: 6000 1/min

Elektrické krytí: IP64


Životnost: ~20000 h

Montážní poloha: libovolná

Teplotní rozsah:

-25 °C až +90 °C (krátkodobě až +120 °C)

Výkresy



Přehled zboží

Objednací číslo	Velikost	A	B	D	D1	D2	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	L5	L6	T	T1	T2
22750-231004	NEMA 23	47,14	55	10	25	M04x8	33	40	M4	23	18	5	29	39	27	11,2	3	12
22750-341003	NEMA 34	69,6	85	14	40	M05x10	52	65	M5	30	25	8	39	64,5	31	16	5	12

Objednací číslo	Převodový poměr	max. točivý moment na výstupu M Nm	Moment zrychlení Nm	Vůle přetočení arcmin	Torzní tuhost Nm/arcmin	Účinnost při maximálním zatížení %	max. přípustná radiální síla N	max. přípustná axiální síla N
22750-231004	4:1	4	8	20	0,4	96	220	330
22750-341003	3:1	13	25	12	1,6	97	930	1080