


Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Pouzdro: ocel.

Hlavice mazacího lisu: zinkový tlakový odlitek.

Upozornění:

Pákové ruční mazací lisy podle DIN 1283

pro 400 g patrony nebo 500 cm³ volného tuku. Píst čerpadla je vůči válci lícován s vysokou přesností. Tím nedochází k pseudomazání. Rychlé odvzdušnění pomocí poloviční otáčky trubky mazacího lisu.

Dodávka s pancéřovanou hadicí a hubicí.

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení 1	Provedení 2	Možnosti plnění	Médium
97990-11-111500	Standard	pro maznici s kuželovou hlavou DIN 71412	Mazací patrona, volný tuk	Mazací tuky do NLGI 2 při 20 °C
97990-11-121500	prémium	pro maznici s kuželovou hlavou DIN 71413	mazací patrona, volný tuk, plnicí zařízení	Mazací tuky do NLGI 3 při 20 °C

Objednací číslo	Tlak bar	Tlak při roztržení bar	Dopravní výkon na zdvih cm ³	Spojovací závit	Přípojka	Náústek
97990-11-111500	400 bar	850 bar	1,2	M10x1	Pancéřová hadice Ø8x300	Hydraulická hubice
97990-11-121500	600 bar	900 bar	1,2	M10x1	Pancéřová hadice Ø11x300	Přesná hubice