

## Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Materiál:**

Pouzdro: ocel.

Hlavice mazacího lisu: zinkový tlakový odlitek.

**Upozornění:**

Jednoruční mazací lis podle DIN 1283

pro 400 g patrony nebo 500 cm<sup>3</sup> volného tuku. Píst čerpadla je vůči válci lícován s vysokou přesností. Tím nedochází k pseudomazání. Rychlé odzdušnění pomocí poloviční otáčky trubky mazacího lisu.

Jednoduchým přestavením na držadle lze přejít z přepravy velkého objemu tuku na vysoký tlak.

Dodávka s přímou trubkou trysky a hubicí.

## Přehled zboží

Objednací číslo	Objem naplnění cm <sup>3</sup>	Možnosti plnění	Médium	Tlak bar
97990-12-112500	500	mazací patrona, volný tuk, plnicí zařízení	Mazací tuky do NLGI 2 při 20 °C	300 bar

Objednací číslo	Tlak při roztržení bar	Dopravní výkon na zdvih cm <sup>3</sup>	Spojovací závit	Přípojka	Náústek
97990-12-112500	850 bar	1,1	M10x1	trysková trubka Ø10x150	hydraulická hubice