


Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Pouzdro, zinkový odlitek.

Šnek a šneková kola z oceli.

Provedení:

Pouzdro lesklé.

Šnek a šneková kola, vytvrzená.

Upozornění:

Kompaktní, univerzálně použitelný a bezúdržbový šnekový převod v konstrukční velikosti s roztečí os 25 mm a 4 různými převody. Směr otáčení hřídele je libovolný. Převodovka se vyznačuje kompaktní konstrukcí s maximálním točivým momentem, robustností a plynulým přenosem síly. Flexibilní upevnění šroubem umožňuje snadnou montáž.

Tyto kuželové převody jsou určeny pro ruční provoz.


Pohon probíhá přes vnitřní šestihran vel. klíče 7. Pohon přes vnitřní šestihran vel. klíče 10.

Odkaz na výkres:

1) hnací prvek

2) hnaný prvek

Výkresy



Přehled zboží

Objednací číslo	Převodový poměr	Samosvornost	max. točivý moment na výstupu M Nm
22700-10-1	1:1	bez samosvornosti	2
22700-10-2	2:1	bez samosvornosti	3
22700-10-20	20:1	se samosvorností	15
22700-10-30	30:1	se samosvorností	17

