

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Termoplast polyamid, zesílený, tmavošedý.

Závitové pouzdro z oceli 5.8 nebo nerezové oceli 1.4305.

Provedení:

Závitové pouzdro z modře pasivované oceli, z nerezové oceli bez povrchové úpravy.


Přednosti:

Rýhované ovládací matice lze utahovat a povolovat bez použití nářadí.

Hodí se pro ruční zajišťování a upínání.

Různé rozměry závitů.

Výkresy



Přehled zboží

Objednací číslo	Materiál komponenty	D	D1	D3	H	K	T
06014-1804	automatová ocel	M4	18	11	13	8	10
06014-2005	automatová ocel	M5	20	13,6	15	9	10
06014-2006	automatová ocel	M6	20	13,6	15	9	10
06014-2505	automatová ocel	M5	25	14	17	10	10
06014-2506	automatová ocel	M6	25	14	17	10	10
06014-3208	automatová ocel	M8	32	18	22	13	14
06014-3210	automatová ocel	M10	32	18	22	13	14
06014-4008	automatová ocel	M8	40	19	25	14	14
06014-4010	automatová ocel	M10	40	19	25	14	14
06014-18042	nerezová ocel	M4	18	11	13	8	10
06014-20052	nerezová ocel	M5	20	13,6	15	9	10
06014-20062	nerezová ocel	M6	20	13,6	15	9	10
06014-25052	nerezová ocel	M5	25	14	17	10	10
06014-25062	nerezová ocel	M6	25	14	17	10	10
06014-32082	nerezová ocel	M8	32	18	22	13	14
06014-32102	nerezová ocel	M10	32	18	22	13	14
06014-40082	nerezová ocel	M8	40	19	25	14	14
06014-40102	nerezová ocel	M10	40	19	25	14	14