


Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Mosaz.

Provedení:

Poniklované.


Upozornění:

Šestihranné matice s metrickým přípojovacím závitem podle DIN EN 60423. Pro bezpečné upevnění kabelových šroubení EMV a dílů příslušenství. S řeznými hranami k proříznutí laku nebo práškových povlaků pro optimální kontakt při pospojování.

Teplotní rozsah:

-60 °C až +200 °C.

Výkresy



Přehled zboží

Objednací číslo	D	H	H1	SW1	Max. utahovací moment u vel. klíče 1 (Nm)
84100-32-11215	M12X1,5	3,5	2,8	15	3,5
84100-32-11615	M16x1,5	3,5	2,8	19	3,5
84100-32-12015	M20X1,5	3,7	3	24	3,5
84100-32-12515	M25x1,5	4,2	3,5	30	6,7
84100-32-13215	M32x1,5	4,7	4	36	12
84100-32-14015	M40X1,5	5,7	5	46	13,5