

## Popis zboží/obrázky produktu



## Popis

## Materiál:

Polyamid (PA6).

Mosaz.

Nerezová ocel 1.4301.

## Provedení:

Plast světle šedý RAL 7035.

Mosaz poniklovaná.

Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.

## Upozornění:


Šestihránné matice s metrickým přípojovacím závitem podle DIN EN 60423. Pro bezpečné upevnění kabelových šroubení a dílů příslušenství.

## Teplotní rozsah:

-40 °C až +100 °C (plast).

-60 °C až +200 °C (kov).

## Výkresy



## Přehled zboží

Objednací číslo	Materiál základní těleso	D	H	SW1	Max. utahovací moment u vel. klíče 1 (Nm)
84100-30-012150	polyamid	M12X1,5	5	17	1,5
84100-30-016150	polyamid	M16x1,5	5	22	2,5
84100-30-020150	polyamid	M20X1,5	6	27	3,5
84100-30-025150	polyamid	M25x1,5	6	32	5
84100-30-032150	polyamid	M32x1,5	7	41	5
84100-30-040150	polyamid	M40X1,5	7	50	7,5
84100-30-11215	mosaz	M12X1,5	2,8	15	3,5
84100-30-11615	mosaz	M16x1,5	2,8	19	3,5
84100-30-12015	mosaz	M20X1,5	3	24	3,5
84100-30-12515	mosaz	M25x1,5	3,5	30	6,7

## Přehled zboží

Objednací číslo	Materiál základní těleso	D	H	SW1	Max. utahovací moment u vel. klíče 1 (Nm)
84100-30-13215	mosaz	M32x1,5	4	36	12
84100-30-14015	mosaz	M40X1,5	5	46	13,5
84100-30-21215	nerezová ocel	M12X1,5	2,8	14	3,5
84100-30-21615	nerezová ocel	M16x1,5	2,8	19	3,5
84100-30-22015	nerezová ocel	M20X1,5	3	24	3,5
84100-30-22515	nerezová ocel	M25x1,5	3,5	30	6,7
84100-30-23215	nerezová ocel	M32x1,5	4	36	12
84100-30-24015	nerezová ocel	M40X1,5	5	46	13,5