

Popis zboží/obrázky produktu

Popis

Materiál:

Ocel.

Provedení:

Tvrzeno a broušeno.

Upozornění:


Polohovací pouzdro slícováno s polohovacím kuželem.

Teplotní rozsah:


max. +80 °C.



Popis zboží/obrázky produktu



Výkresy



Přehled zboží

Objednací číslo	Velikost	D	H min.	L max.	T	pro číslo výrobku
03152-11-1	1	16	12,5	8,5	9-0,1	03152-10-1
03152-11-3	3	32	25	17,5	18-0,1	03152-10-3