

## Popis zboží/obrázky produktu



## Popis

## Materiál:

Pouzdro a ovládání: 1.4404.  
 Uzemňovací matice a šroub s límcem: 1.4301.  
 Těsnění: silikon modrý, vyhovuje požadavkům FDA.

## Provedení:

bez povrchové úpravy.  
 Úchyt leštěný.

## Upozornění:


Hygienický nerezový západkový uzávěr vylučuje napadení choroboplodnými zárodky a splňuje přísné zkušební předpisy pro potravinářské stroje a hygienu. Promyšlený geometrický tvar, zrcadlový lesk nerezových povrchů a rotačně centrické těsnění spolehlivě zamezují usazování nečistot. Voda, čisticí prostředky apod. zde mohou úplně odtéci a zabráňují tak kontaminaci.

Právě v procesech, u kterých odolnost těsnění vůči čisticím a dezinfekčním prostředkům hraje významnou roli, je nutno používat optimalizované rozvodné skříně, svorkovnice a ovládací prvky na výrobních zařízeních. Hygienický západkový uzávěr HD konstruovaný podle zásad Hygienic DESIGN splňuje přísné předpisy potravinářského průmyslu a hodí se tak optimálně do Vašich profesionálních hygienických aplikací.

Speciální utěsnění je určeno pro vysokotlaké pneumatické tryskání do max. tlaku 100 barů a splňuje IP65/67. Navíc je těsnění teplotně stabilní do 80 °C a díky svému modrému zabarvení vyhovuje předpisům FDA (spolehlivě zabráňuje záměně s potravinami).

Západku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každá západka lze kombinovat s každým pouzdem.

## Výkresy



## Přehled zboží

Objednáací číslo	D	H	H1	H3	L1	S max.
05593-04-1188	30	18	40	3	100	8

