


Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Materiál:**

Nástrojová ocel.

Provedení:

Kaleno a broušeno (HRC 55 ±2).

Upozornění:

Pomocí opěrných lišt lze nastavit různé hloubky upnutí obrobku.


Použití:

Opěrné lišty lze pevně přišroubovat k pevným čelistem ES a DS a ke klínovým upínačům.

Přednosti:

Rychlá příprava obrobků na vícenásobném upínacím systému. Stejná hloubka upnutí obrobků díky broušené opěrné výšce.

Výkresy



Přehled zboží

Objednací číslo	vhodné pro šířku systému	L	B	H	B1	H1	D
41505-050175	50	5	49,5	17	30	12,3	6
41505-050205	50	5	49,5	20	30	12,3	6
41505-050223	50	3	49,5	22	30	12,3	6