

## Popis zboží/obrázky produktu



## Popis

## Materiál:

Zinkový odlitek.

## Provedení:

Černě komaxitované, pochromované do vysokého lesku nebo matně pochromované.

## Upozornění:

Upínací uzávěry pro snadné a bezpečné zamykání dveří a klapek. Překročením mrtvého bodu drží pevně i při vibracích.

Stahovací spony lze přišroubovat nebo přinýtovat. K upevnění součástí doporučujeme šrouby se zápusťnou hlavou M3.


Tlakově litý kryt zahrnuje všechny funkční části a je tak v zavřeném stavu zajištěn proti demontáži.

U provedení s válcovým zámekem se dodávají vždy 2 klíče. Klíč lze vytáhnout v obou polohách (otevřeno a zavřeno). K zavírání se používá jeden klíč, tzn., že každý zámek lze otevřít stejným klíčem.

Maximální zatížitelnost činí 1.200 N.

Dodávka s protihákem.

## Výkresy



## Přehled zboží

Objednáací číslo	Provedení 1	Barva základního tělesa	Povrch základního tělesa	L	B	H	B1	D	D1	E	E1	E2	H1	H2	L1	L2
05547-10-10064	nelze zamykat	černá	potażeno práškovou hmotou	64,8	26,5	18	19,7	3,2	3,2	12	12	30	6,5	3,5	15,5	6
05547-10-20064	nelze zamykat	-	chromováno do vysokého lesku	64,8	26,5	18	19,7	3,2	3,2	12	12	30	6,5	3,5	15,5	6
05547-10-30064	nelze zamykat	-	matně pochromované	64,8	26,5	18	19,7	3,2	3,2	12	12	30	6,5	3,5	15,5	6
05547-10-10076	nelze zamykat	černá	potażeno práškovou hmotou	76	32	21	24	3,2	3,2	16	12	34,5	8	4	16	6
05547-10-20076	nelze zamykat	-	chromováno do vysokého lesku	76	32	21	24	3,2	3,2	16	12	34,7	8	4	16	6
05547-10-30076	nelze zamykat	-	matně pochromované	76	32	21	24	3,2	3,2	16	12	34,9	8	4	16	6
05547-10-11064	uzamykatelné	černá	potażeno práškovou hmotou	64,8	26,5	18	19,7	3,2	3,2	12	12	30	6,5	3,5	15,5	6
05547-10-21064	uzamykatelné	-	chromováno do vysokého lesku	64,8	26,5	18	19,7	3,2	3,2	12	12	30	6,5	3,5	15,5	6
05547-10-31064	uzamykatelné	-	matně pochromované	64,8	26,5	18	19,7	3,2	3,2	12	12	30	6,5	3,5	15,5	6
05547-10-11076	uzamykatelné	černá	potażeno práškovou hmotou	76	32	21	24	3,2	3,2	16	12	34,6	8	4	16	6
05547-10-21076	uzamykatelné	-	chromováno do vysokého lesku	76	32	21	24	3,2	3,2	16	12	34,8	8	4	16	6
05547-10-31076	uzamykatelné	-	matně pochromované	76	32	21	24	3,2	3,2	16	12	34,1	8	4	16	6

