

Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Materiál:**

GJL 300.

Provedení:

Dosedací a upínací plochy, broušené.

Upozornění:Rozteč rastru $50 \pm 0,02$ mm.

Konzoly se používají k namontování modulárních přípravků. Lze je přesně umístit a upevnit na rastrové systémy. Poloha rastrových otvorů tak může pokračovat na vyšší upínací ploše.

Konzoly slouží též jako základní tělesa pro upínání menších obrobků.

Konzoly systémové velikosti M12 se připevňují lícovanými šrouby 07533-112065.


Konzoly systémové velikosti M16 se připevňují lícovanými šrouby 07533-116065.

Ochranné zátky k uzavření rastrových otvorů je nutné objednávat samostatně.

Odkaz na výkres:

- 1) Rastrový otvor
- 2) Otvoru pro lícovaný šroub

Výkresy



Přehled zboží

Objednací číslo	L	B	H	D	D1	N1=počet rastrových otvorů	Počet upevňovacích otvorů
01247-05-212201515	200	150	150	12	M12	15	10
01247-05-2122515201	250	150	200	12	M12	21	14
01247-05-212251520	250	150	200	12	M12	21	14
01247-05-216201515	200	150	150	16	M16	15	10
01247-05-2162515201	250	150	200	16	M16	21	14

