


Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Upozornění:**

5osý upínač pro montáž na rastrové desky. Upínací systém dovoluje bezkolizní obrábění z 5 stran při pouze 8mm hloubce upnutí. Tento upínací systém umožňuje upínání v šířkách 22 - 236 mm a díky alternativním prodlužovacím hřídelům 41065 je možné jej libovolně rozšířit.

Zásadou montáže tažného hřídele těsně pod uložením obrobku působí na obrobek upínací síla až 42 kN a nesnižuje se ohybem. Použití upínacích kolíků se 4mm kruhovým břítem zaručuje tvarově přesné upnutí bez předznamenání.

K upevnění upínače na děrovaných rastrových deskách doporučujeme lícované šrouby 07533.

Sada upínačů zahrnuje po 1 prodlužovacím hřídeli s délkou L = 60 mm a L = 120 mm.


* Upínací výška může být rozšířena zvyšovacími adaptéry 41020 a opěrnými lištami 41030.

Příslušenství:


Dorazová sada 41070

Lícované šrouby 07533

Výkresy



Upínací síla 5osý upínač



Přehled zboží

Objednací číslo	Vzdálenost otvorů	A	A1	B	B1	B2	D	H	Upínací síla max. kN	Hmotnost kg
41000-4012175	40x40 (M12)	40	160	190	148	124	12	175 *	42	25,1
41000-5012175	50x50 (M12)	50	150	190	138	114	12	175 *	42	25,75
41000-5016175	50x50 (M16)	50	150	190	134	110	16	175 *	42	25,26

