


Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Materiál:**

Základní desky a čelisti cementační ocel.

Opěrné lišty ocel.

Upínací čelisti speciální ocel.

Upínací kolíček nástrojová ocel.

Provedení:

Základní desky a čelisti bryněrované.

Opěrné lišty kalené, bez povrchové úpravy.

Upínací čelisti bez povrchové úpravy.

Upínací kolíček kalený, bez povrchové úpravy.

Upozornění:

5osý upínač pro montáž na strojní stoly s T-drážkami. Upínací systém dovoluje bezkolizní obrábění z 5 stran při pouze 8mm hloubce upnutí. Tento upínací systém umožňuje upínání v šířkách 22 - 236 mm a díky alternativním prodlužovacím hřídelům 41065 je možné jej libovolně rozšířit. Zásadou montáže tažného hřídele těsně pod uložením obrobku působí na obrobek upínací síla až 42 kN a nesnižuje se ohybem. Použití upínacích kolíčků se 4mm kruhovým břítem zaručuje tvarově přesné upnutí bez předznamenání.

K upevnění upínače na stolech s drážkami doporučujeme fixovací sadu 41085.

Sada upínačů zahrnuje po 1 prodlužovacím hřídeli s délkou L = 60 mm a L = 120 mm.


* Upínací výška může být rozšířena zvyšovacími adaptéry 41020 a opěrnými lištami 41030.

Příslušenství:


Dorazová sada 41070

Fixovací sada 41085

Výkresy



Upínací síla 5osý upínač



Přehled zboží

Objednací číslo	Vhodné pro	A	A1	B	D	H	Upínací síla max. kN	Hmotnost kg
41010-063175	rozteč drážek 63 - 126	63	126	158	12,5	175 *	42	21,04