

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Hliník.

Provedení:

Přírodní nebo černě eloxováno.

Pokyny k objednání:

Upevňovací materiály a závěrné podložky objednávejte samostatně.

Montáž:

Ze zadní strany.


Příslušenství:

Závěrné podložky 06917.

Popis zboží/obrázky produktu



Výkresy



Přehled zboží

Objednáací číslo	Barva základního tělesa	A	B	D	H	L	T	Nosná síla N	Objednáací číslo podložky
06917-032041	černá	32	8	M4	32	40	10	500	06917-4
06917-055041	černá	55	8	M4	32	63	10	500	06917-4
06917-064041	černá	64	8	M4	32	72	10	500	06917-4
06917-076041	černá	76	8	M4	32	84	10	500	06917-4
06917-088041	černá	88	8	M4	32	96	10	500	06917-4
06917-096041	černá	96	8	M4	32	104	10	500	06917-4
06917-098041	černá	98	8	M4	32	106	10	500	06917-4
06917-100041	černá	100	8	M4	32	108	10	500	06917-4
06917-102041	černá	102	8	M4	32	110	10	500	06917-4
06917-120041	černá	120	8	M4	32	128	10	500	06917-4
06917-136041	černá	136	8	M4	32	144	10	500	06917-4
06917-055051	černá	55	10	M5	40	65	10	500	06917-1
06917-064051	černá	64	10	M5	40	74	10	500	06917-1
06917-076051	černá	76	10	M5	40	86	10	500	06917-1
06917-088051	černá	88	10	M5	40	98	10	500	06917-1
06917-096051	černá	96	10	M5	40	106	10	500	06917-1
06917-098051	černá	98	10	M5	40	108	10	500	06917-1
06917-100051	černá	100	10	M5	40	110	10	500	06917-1
06917-102051	černá	102	10	M5	40	112	10	500	06917-1
06917-120051	černá	120	10	M5	40	130	10	500	06917-1
06917-136051	černá	136	10	M5	40	146	10	500	06917-1
06917-140051	černá	140	10	M5	40	150	10	500	06917-1
06917-160051	černá	160	10	M5	40	170	10	500	06917-1
06917-180051	černá	180	10	M5	40	190	10	500	06917-1
06917-200051	černá	200	10	M5	40	210	10	500	06917-1
06917-235051	černá	235	10	M5	40	245	10	500	06917-1
06917-250051	černá	250	10	M5	40	260	10	500	06917-1
06917-300051	černá	300	10	M5	40	310	10	500	06917-1

Přehled zboží

Objednáací číslo	Barva základního tělesa	A	B	D	H	L	T	Nosná síla N	Objednáací číslo podložky
06917-350051	černá	350	10	M5	40	360	10	500	06917-1
06917-120061	černá	120	12	M6	42	132	12	500	06917-6
06917-136061	černá	136	12	M6	42	148	12	500	06917-6
06917-140061	černá	140	12	M6	42	152	12	500	06917-6
06917-160061	černá	160	12	M6	42	172	12	500	06917-6
06917-180061	černá	180	12	M6	42	192	12	500	06917-6
06917-200061	černá	200	12	M6	42	212	12	500	06917-6
06917-235061	černá	235	12	M6	42	247	12	500	06917-6
06917-250061	černá	250	12	M6	42	262	12	500	06917-6
06917-300061	černá	300	12	M6	42	312	12	500	06917-6
06917-350061	černá	350	12	M6	42	362	12	500	06917-6
06917-140081	černá	140	16	M8	58	156	12	500	-
06917-160081	černá	160	16	M8	58	176	12	500	-
06917-180081	černá	180	16	M8	58	196	12	500	-
06917-200081	černá	200	16	M8	58	216	12	500	-
06917-235081	černá	235	16	M8	58	251	12	500	-
06917-250081	černá	250	16	M8	58	266	12	500	-
06917-300081	černá	300	16	M8	58	316	12	500	-
06917-350081	černá	350	16	M8	58	366	12	500	-
06917-200101	černá	200	20	M10	70	220	19	500	-
06917-235101	černá	235	20	M10	70	255	19	500	-
06917-250101	černá	250	20	M10	70	270	19	500	-
06917-300101	černá	300	20	M10	70	320	19	500	-
06917-350101	černá	350	20	M10	70	370	19	500	-
06917-032043	natur	32	8	M4	32	40	10	500	06917-5
06917-055043	natur	55	8	M4	32	63	10	500	06917-5
06917-064043	natur	64	8	M4	32	72	10	500	06917-5
06917-076043	natur	76	8	M4	32	84	10	500	06917-5
06917-088043	natur	88	8	M4	32	96	10	500	06917-5
06917-096043	natur	96	8	M4	32	104	10	500	06917-5
06917-098043	natur	98	8	M4	32	106	10	500	06917-5
06917-100043	natur	100	8	M4	32	108	10	500	06917-5
06917-102043	natur	102	8	M4	32	110	10	500	06917-5
06917-120043	natur	120	8	M4	32	128	10	500	06917-5
06917-136043	natur	136	8	M4	32	144	10	500	06917-5
06917-055053	natur	55	10	M5	40	65	10	500	06917-3
06917-064053	natur	64	10	M5	40	74	10	500	06917-3
06917-076053	natur	76	10	M5	40	86	10	500	06917-3
06917-088053	natur	88	10	M5	40	98	10	500	06917-3
06917-096053	natur	96	10	M5	40	106	10	500	06917-3
06917-098053	natur	98	10	M5	40	108	10	500	06917-3
06917-100053	natur	100	10	M5	40	110	10	500	06917-3
06917-102053	natur	102	10	M5	40	112	10	500	06917-3
06917-120053	natur	120	10	M5	40	130	10	500	06917-3
06917-136053	natur	136	10	M5	40	146	10	500	06917-3
06917-140053	natur	140	10	M5	40	150	10	500	06917-3
06917-160053	natur	160	10	M5	40	170	10	500	06917-3
06917-180053	natur	180	10	M5	40	190	10	500	06917-3
06917-200053	natur	200	10	M5	40	210	10	500	06917-3
06917-235053	natur	235	10	M5	40	245	10	500	06917-3
06917-250053	natur	250	10	M5	40	260	10	500	06917-3
06917-300053	natur	300	10	M5	40	310	10	500	06917-3
06917-350053	natur	350	10	M5	40	360	10	500	06917-3
06917-120063	natur	120	12	M6	42	132	12	500	06917-7
06917-136063	natur	136	12	M6	42	148	12	500	06917-7
06917-140063	natur	140	12	M6	42	152	12	500	06917-7
06917-160063	natur	160	12	M6	42	172	12	500	06917-7
06917-180063	natur	180	12	M6	42	192	12	500	06917-7
06917-200063	natur	200	12	M6	42	212	12	500	06917-7
06917-235063	natur	235	12	M6	42	247	12	500	06917-7
06917-250063	natur	250	12	M6	42	262	12	500	06917-7
06917-300063	natur	300	12	M6	42	312	12	500	06917-7
06917-350063	natur	350	12	M6	42	362	12	500	06917-7
06917-140083	natur	140	16	M8	58	156	12	500	-

Přehled zboží

Objednací číslo	Barva základního tělesa	A	B	D	H	L	T	Nosná síla N	Objednací číslo podložky
06917-160083	natur	160	16	M8	58	176	12	500	-
06917-180083	natur	180	16	M8	58	196	12	500	-
06917-200083	natur	200	16	M8	58	216	12	500	-
06917-235083	natur	235	16	M8	58	251	12	500	-
06917-250083	natur	250	16	M8	58	266	12	500	-
06917-300083	natur	300	16	M8	58	316	12	500	-
06917-350083	natur	350	16	M8	58	366	12	500	-
06917-200103	natur	200	20	M10	70	220	19	500	-
06917-235103	natur	235	20	M10	70	255	19	500	-
06917-250103	natur	250	20	M10	70	270	19	500	-
06917-300103	natur	300	20	M10	70	320	19	500	-
06917-350103	natur	350	20	M10	70	370	19	500	-