

Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Materiál:**

Řetězové kolo z oceli.
Kuličkové ložisko z oceli pro valivá ložiska.
Šroub a matice z oceli.

Provedení:

Zuby řetězového kola kalené HRC 50, pozinkované.
Kuličkové ložisko s těsnicími kroužky 2Z-C3.
Šroub ISO 4017, třída pevnosti 8.8, pozinkovaný.
Matice ISO 4035, třída pevnosti 8, pozinkovaná.

Upozornění:

K upnutí válečkových řetězů. Sadu řetězových kol lze se všemi upínacími prvky kombinovat tak, aby vznikl napínák řetězu připravený k použití. Kuličková ložiska jsou oboustranně utěsněna, namazána na celou dobu životnosti a tím bezúdržbová.


Řetězové kolo lze posouvat na šroubu a uzoůsobit stopě řetězu. U dvojnásobného a trojnásobného provedení zaručují distanční lícovaná pouzdra správné vedení řetězu.

Montáž může být pevná i bez upínacího prvku. Komponenty lze použít také jako vodící kladku.

Teplotní rozsah:

-40 °C až +120 °C.

Výkresy



Přehled zboží

Objednávací číslo	Provedení 1	Č. ISO	Dělení stupnice, v palcích	Dělení stupnice mm	Počet zubů	A	B	B1	D	D1	L	Kuličkové ložisko	Utahovací moment šroubu C1 Nm	Vhodný k upínacímu prvku velikosti
22281-06110	jednoduchá	06 B-1	3/8X7/32	9,525 x 5,72	15	21-50	9	5,7	M10	45,81	60	6200-2Z	20	2+3
22281-08110	jednoduchá	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	15	21-50	9	7,2	M10	61,09	60	6200-2Z	20	3
22281-10112	jednoduchá	10 B-1	5/8X3/8	15,875 x 9,65	15	27-67	12	9,1	M12	76,36	80	6301-2Z	35	4
22281-12112	jednoduchá	12 B-1	3/4X7/16	19,05 x 11,68	15	27-67	12	11,5	M12	91,63	80	6301-2Z	35	4
22281-12120	jednoduchá	12 B-1	3/4X7/16	19,05 x 11,68	15	38-101	15	11,5	M20	91,63	120	6304-2Z	160	5
22281-16120	jednoduchá	16 B-1	1X17,02mm	25,4 x 17,02	13	38-101	15	16,2	M20	106,14	120	6304-2Z	160	5
22281-06210	dvojitě	06 B-2	3/8X7/32	9,525 x 5,72	15	26-44	19,2	5,7	M10	45,81	60	6200-2Z	20	2+3
22281-08210	dvojitě	08 B-2	1/2X5/16	12,7 x 7,75	15	28-42	22,9	7,2	M10	61,09	60	6200-2Z	20	3
22281-10212	dvojitě	10 B-2	5/8X3/8	15,875 x 9,65	15	35-59	28,6	9,1	M12	76,36	80	6301-2Z	35	4
22281-12212	dvojitě	12 B-2	3/4X7/16	19,05 x 11,68	15	37-57	31,5	11,5	M12	91,63	80	6301-2Z	35	4
22281-12220	dvojitě	12 B-2	3/4X7/16	19,05 x 11,68	15	38-101	34,5	11,5	M20	91,63	120	6304-2Z	160	5
22281-16220	dvojitě	16 B-2	1X17,02mm	25,4 x 17,02	13	48-92	46,9	16,2	M20	106,14	120	6304-2Z	160	5
22281-06310	trojitě	06 B-3	3/8X7/32	9,525 x 5,72	15	32-39	29,4	5,7	M10	45,81	60	6200-2Z	20	3
22281-08312	trojitě	08 B-3	1/2X5/16	12,7 x 7,75	15	41-53	40	7,2	M12	61,09	80	6301-2Z	35	4
22281-10312	trojitě	10 B-3	5/8X3/8	15,875 x 9,65	15	43-51	45,2	9,1	M12	76,36	80	6301-2Z	35	4
22281-10320	trojitě	10 B-3	5/8X3/8	15,875 x 9,65	15	55-85	48,2	9,1	M20	76,36	120	6304-2Z	160	5
22281-12320	trojitě	12 B-3	3/4X7/16	19,05 x 11,68	15	58-82	54	11,5	M20	91,63	120	6304-2Z	160	5

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení 1	Č. ISO	Dělení stupnice, v palcích	Dělení stupnice mm	Počet zubů	A	B	B1	D	D1	L	Kuličkové ložisko	Utahovací moment Šroubu C1 Nm	Vhodný k upínacímu prvku velikosti
22281-08112	jednoduchá	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	15	27-67	12	7,2	M12	61,09	80	6301-2Z	35	4
22281-10120	jednoduchá	10 B-1	5/8X3/8	15,875 x 9,65	15	38-101	15	9,1	M20	76,36	120	6304-2Z	160	5
22281-20120	jednoduchá	20 B-1	1 1/4X3/4	31,75 x 19,56	13	41-121	15	18,5	M20	132,67	140	6304-2Z	160	6
22281-24120	jednoduchá	24 B-1	1 1/2X1	38,1 x 25,4	11	41-121	15	24,1	M20	135,23	140	6304-2Z	160	6
22281-08212	dvojitě	08 B-2	1/2X5/16	12,7 x 7,75	15	34-60	26	7,2	M12	61,09	80	6301-2Z	35	4
22281-10220	dvojitě	10 B-2	5/8X3/8	15,875 x 9,65	15	47-93	31,5	9,1	M20	76,36	120	6304-2Z	160	5
22281-20220	dvojitě	20 B-2	1 1/4X3/4	31,75 x 19,56	13	59-103	51,5	18,5	M20	132,67	140	6304-2Z	160	6
22281-24220	dvojitě	24 B-2	1 1/2X1	38,1 x 25,4	11	65-97	63,4	24,1	M20	135,23	140	6304-2Z	160	6