


Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Plast Vesconite®.

Upozornění:

Pro upínání válečkových řetězů. Symetrický tvar umožňuje oboustranné použití. Velké poloměry zaručují velmi tichý chod. Vysoce kvalitní plast si poradí i bez mazání.


Maximální rychlost řetězu nemá při trvalém používání překročit 1,5 m/s..

Teplotní rozsah:

-40 °C až +120 °C.

Max. teplota tření +240 °C.

Výkresy



Přehled zboží

Objednací číslo	B1	D	X	Y	ISO-č.
22281-03-0608	10,2	8	74	40	06 B-1
22281-03-0810	13,9	10	96	50	08 B-1
22281-03-1010	16,5	10	125	55	10 B-1
22281-03-1212	19,5	12	147	80	12 B-1