

Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Materiál:**

Základní těleso, měkčené-PVC.

Provedení:

Základní těleso, černé.

Upozornění:

Tvrdost Shore 92 A.

UV stabilní.

ØD = vnější průměr trubek, na které se příslušná krytka nasazuje.

Použití:

Krytky slouží jako ochrana proti ostrým hranám trubek.


Teplotní rozsah:

Odolnost vůči nízkým teplotám až do cca -15 °C při zatížení.

Montáž:

Mírné zahřátí na cca 40 °C zjednodušuje montáž, zvyšuje přilnavost a umožňuje vyrovnat větší tolerance trubek.

Výkresy



Přehled zboží

Objednací číslo	D	L
29056-05-06	5,8-6,2	10
29056-05-08	7,9-8,5	11
29056-05-10	9,8-10,2	13
29056-05-12	11,8-12,8	15
29056-05-16	15,5-16,5	22,5
29056-05-18	17,8-18,8	21
29056-05-19	18,8-19,4	22
29056-05-20	19,4-20,8	21,5
29056-05-22	21,8-23	22
29056-05-25	24,5-26	24
29056-05-27	26,5-28	26
29056-05-28	27,5-29	25
29056-05-30	29,5-31,5	26
29056-05-32	31,5-33,5	26
29056-05-34	33-35,5	26
29056-05-38	37-39	27

Přehled zboží

Objednací číslo	D	L
29056-05-40	39-41	26
29056-05-42	41-43	26
29056-05-43	42-44,5	26
29056-05-45	44-46	26
29056-05-48	47-49,5	27
29056-05-50	48,5-51	27