

Technické informace pro pojistku proti pootočení pro trubkové spojky z plastu



Pro plastové trubkové spojky o jmenovitém průměru 30 mm bylo do sortimentu zařazena pojistka proti pootočení a odpovídající hliníková trubka s drážkou. Pomocí jednoduché montáže lze zabránit pootočení systému.

Eloxovaná hliníková trubka se čtyřmi drážkami pod úhlem 90° doplňuje černou plastovou svorku ze zesíleného polyamidu. Systém lze doplnit stávající kulatou plastovou záslepkou se stávající kulatou plastovou záslepkou 29056-030200.

Další přednosti:

- Pojistka proti pootočení v krocích po 90°
- Absorpce až třikrát vyšších torzních momentů
- Systémy může montovat jedna osoba
- Montáž je možná bez použití nářadí

Zde je postup:

- Nasadte trubkovou spojku na hliníkovou trubku s drážkou.
- Předsunutí trubkové spojky
- Nasadte plastové příchytky na drážku a poté do trubkové spojky
- Utáhněte upínací šroub na trubkové spojnici



Obrázek	Objednací číslo	Název
	29050-06	Pojistka proti pootočení, z plastu, pro trubkové spojky
	29050-05	Kruhová trubka z hliníku s drážkami (1 metr)
	29050-05	Kruhová trubka z hliníku s drážkami (individuální délka)

Vhodná trubková spojka

Pravouhlé spoje	Křížový díl  29000-3030	Křížový díl  29004-3030	Kus tvaru T  29006-3030	Noha  29010-3030
Osově souběžné spojky	Příruba  29014-30	Přímá  29022-30		
Kloubové spoje (kloubové kusy)	Kloubový prvek  29024-30	Kloubový prvek  29026-30	Kloubový prvek  29028-30	
Kloubové spoje (kloubové svorky)	Kloub  29032-30	Kloub  29034-30	Kloubová noha  29036-30	