

Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Materiál:**

Lišty z oceli.
Šrouby z oceli.
Lícované pero z nerezové oceli.
Uzavírací zátka z plastu.

Provedení:

Lišty bez povrchové úpravy a kalené.
Šrouby z oceli galvanicky pozinkované.

Upozornění:

Lineární vodící lišty lze přišroubovat shora. Na ně lze namontovat jeden nebo více válečkových vodících vozíků. Lineární vodící lišty s oboustrannou drážkou jsou vhodné pro montáž několika lineárních vodících lišt. Takto je možná jednoduchá montáž lišt pomocí lícovaného pera.

Uzavírací zátka se standardně dodává vždy v modré barvě RAL5002.

Dále vhodné k systému: vozíky s válečkovým vedením pro lineární vodící lišty, přímé 21350.

Vozíky s válečkovým vedením pro lineární vodící lišty, 21351.

Lineární vodící lišty, zahnuté 21356.

Šroub s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem 07160 se závitem M5 pro konstrukční velikost 2 nebo závitem M8 pro konstrukční velikost 3.

Přednosti:

Lze vytvářet složité geometrie zakřivených a přímých lineárních vodících lišt.

Na vyžádání:

Jednostranná drážka.
Uzavírací zátka v jiných barvách.
Další délky ($L_{\max} = 4000$ mm).
Diamantová povrchová úprava.


Rozsah dodávky:

Uzavírací zátka, modrá RAL 5002.
Lícovaná pera (u provedení s drážkou).

Příslušenství:

Lícovaná pera 03288-06X22 a 03288-106X22 pro konstrukční velikost 2, 03288-08X28 a 03288-108X28 pro konstrukční velikost 3.

Výkresy



Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení 2	Velikost	B	D	D1	H	L	L1	L2	T
21355-210X0500	bez drážky	2	20	6	9,5	21	500	25	30	8,5
21355-210X1000	bez drážky	2	20	6	9,5	21	1000	20	30	8,5
21355-210X2000	bez drážky	2	20	6	9,5	21	2000	25	30	8,5
21355-310X0500	bez drážky	3	28	9	14	28	500	30	40	12
21355-310X1000	bez drážky	3	28	9	14	28	1000	20	40	12
21355-310X2000	bez drážky	3	28	9	14	28	2000	20	40	12
21355-212X0500	s drážkou	2	20	6	9,5	21	500	25	30	8,5
21355-212X1000	s drážkou	2	20	6	9,5	21	1000	20	30	8,5
21355-212X2000	s drážkou	2	20	6	9,5	21	2000	25	30	8,5
21355-312X0500	s drážkou	3	28	9	14	28	500	30	40	12
21355-312X1000	s drážkou	3	28	9	14	28	1000	20	40	12
21355-312X2000	s drážkou	3	28	9	14	28	2000	20	40	12

Pokyny k tomuto zboží

Nezobrazí-li se vaše požadovaná délka? Pak kontaktujte náš odborný personál. Maximální dodávaná délka činí 4000 mm. Objednejte nyní [zde](#).