


Popis zboží/obrázky produktu



Minimální poloměr ohybu:



Popis

Materiál:

PVC.

Provedení:

Černé.

Upozornění:

Profily pro ochranu hran jsou určeny pro zbavení ostroty, zakrytí nebo ozdobení plechových hran tak, aby nebyly zapotřebí žádné další kroky obrábění.


Montáž:

Jednoduchá, rychlá a bezproblémová montáž. Po přitlačení rukou se profil pro ochranu hran samočinně upne, i když se na povrchu vyskytují různé poloměry nebo ohyby. Není zapotřebí žádný lepicí nebo upevňovací materiál.

Na vyžádání:

Další délky.

Výkresy



Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	L	Rozsah sevření mm	Minimální poloměr ohybu mm	B	H
96520-010X2000	A	2000	1,0-2,0	A=15 B=15 C=10 D=10	6,5	10
96520-010X5000	A	5000	1,0-2,0	A=15 B=15 C=10 D=10	6,5	10
96520-010X10000	A	10000	1,0-2,0	A=15 B=15 C=10 D=10	6,5	10
96520-010X20000	A	20000	1,0-2,0	A=15 B=15 C=10 D=10	6,5	10
96520-010X50000	A	50000	1,0-2,0	A=15 B=15 C=10 D=10	6,5	10
96520-114X2000	B	2000	1,0-4,0	A=30 B=20 C=20 D=20	10	14,5
96520-114X5000	B	5000	1,0-4,0	A=30 B=20 C=20 D=20	10	14,5
96520-114X10000	B	10000	1,0-4,0	A=30 B=20 C=20 D=20	10	14,5
96520-114X20000	B	20000	1,0-4,0	A=30 B=20 C=20 D=20	10	14,5
96520-114X50000	B	50000	1,0-4,0	A=30 B=20 C=20 D=20	10	14,5
96520-217X2000	C	2000	4,0-6,0	A=50 B=40 C=30 D=30	11	15,8
96520-217X5000	C	5000	4,0-6,0	A=50 B=40 C=30 D=30	11	15,8
96520-217X10000	C	10000	4,0-6,0	A=50 B=40 C=30 D=30	11	15,8
96520-217X20000	C	20000	4,0-6,0	A=50 B=40 C=30 D=30	11	15,8
96520-217X50000	C	50000	4,0-6,0	A=50 B=40 C=30 D=30	11	15,8
96520-308X2000	D	2000	0,8-1,5	A=10 B=10 C=10 D=10	6	8
96520-308X5000	D	5000	0,8-1,5	A=10 B=10 C=10 D=10	6	8
96520-308X10000	D	10000	0,8-1,5	A=10 B=10 C=10 D=10	6	8
96520-308X20000	D	20000	0,8-1,5	A=10 B=10 C=10 D=10	6	8
96520-308X50000	D	50000	0,8-1,5	A=10 B=10 C=10 D=10	6	8
96520-415X2000	E	2000	6,0-8,0	A=50 B=50 C=50 D=50	12	15
96520-415X5000	E	5000	6,0-8,0	A=50 B=50 C=50 D=50	12	15
96520-415X10000	E	10000	6,0-8,0	A=50 B=50 C=50 D=50	12	15
96520-415X20000	E	20000	6,0-8,0	A=50 B=50 C=50 D=50	12	15
96520-415X50000	E	50000	6,0-8,0	A=50 B=50 C=50 D=50	12	15

