



Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Základní těleso, zušlechtěná ocel.

Upínací páka ze zušlechtěné.

Provedení:

Základní těleso, brynýrované.

Upínací plocha, broušená.

Upínací páka provedení B, brynýrována.

Upínací páka, provedení C, poniklována.

Upozornění:

Dotáhněte stavěcí šroub, aby se zabránilo zpětnému skluzu bočního upínače při upínání. (provedení A)

Upínací páku uživatelsky přivětivě nastavit v horizontálním a vertikálním směru v krocích po 90°, a to povolením hlavního šroubu.

Obrobek lze upnout konstantní upínací silou díky opracovaným plochám ve tvaru upínací páky C.


Přednosti:

- Vysoké upínací síly
- Broušené upínací plochy
- Přítlačná síla zabraňuje zvednutí obrobku

Odkaz na výkres:

- 1) Stavěcí šroub
- 2) Šroub s válcovou hlavou
- 3) Závítový kolík
- 4) Uvolněná poloha
- 5) Poloha předpětí
- 6) Počáteční poloha upnutí
- 7) Poloha napnuto

Výkresy



Přehled zboží

Objednáací číslo	Provedení	B	B1	B2	B3	B4	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6
04579-1400	A	100	80	60	20	40	M5	8,6	M5x8	-	40	33	22	22	22	10	-
04579-0900	A	75	60	45	15	30	M4	6,6	M4x6	-	32	27	18	18	18	8	-
04579-03001	B	100	80	60	20	40	M5	8,6	-	M5x6	40	33	22	22	22	10	24
04579-02001	B	75	60	45	15	30	M4	6,6	-	M4x5	32	27	18	18	18	8	19
04579-01202	C	100	80	60	20	40	M5	8,6	-	M5x6	40	33	22	22	22	10	18
04579-00602	C	75	60	45	15	30	M4	6,6	-	M4x5	32	27	18	18	18	8	14

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	R	SW	SW1	T	Zdvih S	Ruční síla FH N	S1= předběžný zdvih	Upínací síla (kN)	Utahovací moment max. Nm
04579-1400	A	69	13	63	26	19	4	-	-	24	10	8	4	-	-	14	50
04579-0900	A	52	10	48	20	14	3	-	-	19	8	6	3	-	-	9	25
04579-03001	B	67	-	63	26	17	4	67	80	-	-	8	2,2	200	-	3	-
04579-02001	B	51	-	48	20	13	3	51,5	63	-	-	6	1,6	150	-	2	-
04579-01202	C	67	-	63	26	17	4	67	80	-	-	8	0,4	50	0,8	1,2	-
04579-00602	C	51	-	48	20	13	3	51,5	63	-	-	6	0,3	40	0,8	0,6	-