

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Vroubkovaná pojistná podložka z oceli.


Provedení:

Ocel, zinkový vroubkovaný povlak.

Upozornění:

Vroubkované pojistné podložky jsou speciální pojistné kroužky, které byly vyvinuty pro vysoce namáhané šroubové spoje a nabízejí vysoký stupeň bezpečnosti.

Výkresy



Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení 1	C	D	D1	Tloušťka	pro šrouby
07304-02-004	standard	0,8	4,1	7,6	0,8	M4
07304-02-005	standard	1	5,1	9,2	1	M5
07304-02-006	standard	1,3	6,1	11,8	1,3	M6
07304-02-008	standard	1,6	8,1	14,8	1,6	M8
07304-02-010	standard	1,8	10,2	18,1	1,8	M10
07304-02-012	standard	2,1	12,2	21,1	2,1	M12
07304-02-014	standard	2,4	14,6	24,1	2,4	M14
07304-02-016	standard	2,8	16,2	27,4	2,8	M16
07304-02-018	standard	2,8	18,2	29,4	2,8	M18
07304-02-020	standard	3,2	20,2	33,6	3,2	M20
07304-02-104	pro šrouby s válcovou hlavou	1,2	4,1	7	1,2	M4
07304-02-105	pro šrouby s válcovou hlavou	1,6	5,1	8,8	1,6	M5
07304-02-106	pro šrouby s válcovou hlavou	1,6	6,1	9,9	1,6	M6
07304-02-108	pro šrouby s válcovou hlavou	2	8,1	12,7	2	M8
07304-02-110	pro šrouby s válcovou hlavou	2,5	10,2	16,1	2,5	M10
07304-02-112	pro šrouby s válcovou hlavou	2,5	12,2	18,3	2,5	M12
07304-02-116	pro šrouby s válcovou hlavou	3,5	16,2	24,6	3,5	M16
07304-02-120	pro šrouby s válcovou hlavou	4,5	20,2	30,6	4,5	M20