

Popis zboží/obrázky produktu

**Popis**

Materiál:
EPDM.

Provedení:
Černé.


Upozornění:

Průchodky se používají pro vedení kabelů v rozvodných skříních, pouzdrech a pojistkových skříních. Umožňují bezproblémové vedení kabelů zásuvkami a otvory. Snadno se s nimi pracuje a poskytují ochranu před ostrými hranami. Použití kabelových průchodek navíc zajišťuje určité odlehčení kabelů od tahu.

EPDM má velmi dobrou odolnost proti stárnutí, a to i při vystavení UV záření a ozónu (např. ve venkovním prostředí). Mezi další pozitivní vlastnosti EPDM patří jeho vysoká pružnost a dobrá chemická odolnost. EPDM je odolný vůči kyslíku a zředěným kyselinám, ale ne vůči produktům z minerálních olejů.

Teplotní rozsah:
-40 °C až +125 °C.

Výkresy



Přehled zboží

Objednací číslo	D	Montážní rozměry D1	D2	H	S
84104-02005010	2	5	8	4	1
84104-02005015	2	5	8	4,5	1,5
84104-02005020	2	5	8	5	2
84104-03005010	3	5	8	4	1
84104-03005015	3	5	8	4,5	1,5
84104-03005020	3	5	8	5	2
84104-03007015	3	7	10	6,1	1,5
84104-04008010	4	8	11	5	1
84104-04008020	4	8	11	6	2
84104-04008030	4	8	11	7	3
84104-06008010	6	8	11	5	1
84104-06008020	6	8	11	6	2

Přehled zboží

Objednací číslo	D	Montážní rozměry D1	D2	H	S
84104-06009010	6	9	12	5	1
84104-06009015	6	9	12	5,5	1,5
84104-06009020	6	9	12	6	2
84104-06009030	6	9	12	7	3
84104-06009040	6	9	12	8	4
84104-06010010	6	10	14	6	1
84104-06010015	6	10	14	6,5	1,5
84104-06010020	6	10	14	7	2
84104-06010030	6	10	14	8	3
84104-08010010	8	10	14	6	1
84104-08010015	8	10	14	6,5	1,5
84104-08010020	8	10	14	7	2
84104-08010030	8	10	14	8	3
84104-08011010	8	11	16	6	1
84104-08011020	8	11	16	7	2
84104-08011030	8	11	16	8	3
84104-08011040	8	11	16	9	4
84104-08012010	8	12	16	6	1
84104-08012020	8	12	16	7	2
84104-08012030	8	12	16	8	3
84104-08012040	8	12	16	9	4
84104-10012010	10	12	16	6	1
84104-10012015	10	12	16	6,5	1,5
84104-10012020	10	12	16	7	2
84104-10012030	10	12	16	8	3
84104-11014010	11	14	18	6	1
84104-11014020	11	14	18	7	2
84104-11014030	11	14	18	8	3
84104-11015010	11	15	20	6	1
84104-11015020	11	15	20	7	2
84104-11015030	11	15	20	8	3
84104-11015040	11	15	20	9	4
84104-12018010	12	18	22	6	1
84104-12018020	12	18	22	7	2
84104-12018030	12	18	22	8	3
84104-12018040	12	18	22	9	4
84104-16022010	16	22	27	7	1
84104-16022015	16	22	27	7,5	1,5
84104-16022020	16	22	27	8	2
84104-16022030	16	22	27	9	3
84104-16022040	16	22	27	10	4
84104-21027010	21	27	34	9	1
84104-21027020	21	27	34	10	2
84104-21027030	21	27	34	11	3
84104-21027040	21	27	34	12	4
84104-31040010	31	40	48	12	1
84104-31040020	31	40	48	13	2
84104-31040030	31	40	48	14	3
84104-31040040	31	40	48	15	4
84104-41052010	41	52	60	13	1
84104-41052020	41	52	60	14	2
84104-41052030	41	52	60	15	3
84104-41052040	41	52	60	16	4