

Popis zboží/obrázky produktu



for electrics

**Popis****Materiál:**

Plastové pouzdro (ABS a PES).

Provedení:

Nástavbový přístroj s upevňováním pomocí podélného otvoru.

Upozornění:

Ovládací přístroj pro externí ovládání LED svítidla. Ovládání probíhá pomocí membránové klávesnice se 3 ovládacími prvky. Svítidlo LED lze plynule stmívat v rozmezí 100-10 % a zapínat a vypínat pomocí řídicí jednotky.

Připojení ke svítidlu se provádí pomocí zástrčky Wieland BST14I2F B1.

Řídicí jednotka je vhodná pro svítidla LED 86050-05.

Certifikáty / splněné normy:


CE, UKCA.

Teplotní rozsah:

Skladovací teplota: -20 °C až +80 °C.

Provozní teplota: -20 °C do +50 °C

Výkresy



Přehled zboží

Objednací číslo	Délka kabelu	Druh krytí	Třída ochrany
86091-1	3000	IP54	III