

Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Materiál:**

Ocel 1.7225.

Provedení:

galvanicky pozinkované a modře pasivované.

Upozornění:

Výškově nastavitelné patky se používají všude tam, kde je třeba nastavit a vyrovnat těžké systémy, stroje a zařízení. Vyznačují se velkým rozsahem nastavení od 15 mm do 40 mm.

Statické přídavné zatížení F je k dispozici po odečtení předpínací síly upevňovacích šroubů.

Na vyžádání:


Další velikosti.

Výškově nastavitelná základna z nerezové oceli A1 nebo A4.

Příslušenství:

96650 Klíč s ozubem s výčnělkem DIN°1810A, rozšířený.

Výkresy



Přehled zboží

Objednací číslo	D	D1	D2	D3	H min.	H max.	ΔH	M	N	F kN	pro šroub	Kontramatice
27709-01506	6,6	M15x1	25	19	32	47	15	2	4	45	M6	bez kontramatice
27709-02008	9	M20x1	32	24	40	60	20	2	4	75	M8	bez kontramatice
27709-02510	11	M30x1,5	45	35	52	77	25	2	5	140	M10	bez kontramatice
27709-03212	13,5	M40x1,5	58	45	64	96	32	2,5	6	210	M12	bez kontramatice
27709-04016	17,5	M50x1,5	70	55	78	118	40	2,5	6	400	M16	bez kontramatice

