

## Description de l'article/illustrations du produit

**Description****Matière :**

Corps en tôle d'acier.  
Roues en élastomère de polyuréthane haut de gamme.  
Corps de roue en aluminium injecté.

**Finition :**

Corps embouti. Corps de roue orientable avec double roulement à billes dans la couronne de pivotement. Roues avec roulement à billes.

**Nota :**

Axe vissé.  
Roulettes fixes et pivotantes avec plaque à visser.


**Utilisation :**

Le système de manutention permet de transporter facilement des charges lourdes d'un point A à un point B. La nouvelle gamme de roues, développée pour les applications avec des charges lourdes dans l'intralogistique, permet de réduire les résistances au pivotement et au roulement.

**Plage de température :**

-25 °C jusqu'à +70 °C

Dessins



Aperçu des articles

Référence	Désignation	Finition 1	Type de palier	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	L2	R	Charge admissible en kg
95025-101000401	Roulette fixe	sans système de blocage	roulement à billes	-	40	60	55	85	100	9	125	100	80	76	-	200
95025-101250401	Roulette fixe	sans système de blocage	roulement à billes	-	40	60	55	85	125	9	150	100	80	76	-	200
95025-101500501	Roulette fixe	sans système de blocage	roulement à billes	-	50	80	75	110	150	11	190	140	105	-	-	400
95025-101600501	Roulette fixe	sans système de blocage	roulement à billes	-	50	80	75	110	160	11	195	140	105	-	-	400
95025-102000501	Roulette fixe	sans système de blocage	roulement à billes	-	50	80	75	110	200	11	235	140	105	-	-	400
95025-10100040	Roulette pivotante	sans système de blocage	roulement à billes	36	40	60	55	85	100	9	125	100	80	76	86	200
95025-10125040	Roulette pivotante	sans système de blocage	roulement à billes	40	40	60	55	85	125	9	150	100	80	76	102,5	200
95025-10150050	Roulette pivotante	sans système de blocage	roulement à billes	60	50	80	75	110	150	11	190	140	105	-	135	400
95025-10160050	Roulette pivotante	sans système de blocage	roulement à billes	60	50	80	75	110	160	11	195	140	105	-	140	400
95025-10200050	Roulette pivotante	sans système de blocage	roulement à billes	65	50	80	75	110	200	11	235	140	105	-	165	400
95025-101000402	Roulette pivotante	avec système de blocage stop-fix	roulement à billes	36	40	60	55	85	100	9	125	100	80	76	86	200
95025-101250402	Roulette pivotante	avec système de blocage stop-fix	roulement à billes	40	40	60	55	85	125	9	150	100	80	76	102,5	200
95025-101500502	Roulette pivotante	avec système de blocage stop-fix	roulement à billes	60	50	80	75	110	150	11	190	140	105	-	135	400
95025-101600502	Roulette pivotante	avec système de blocage stop-fix	roulement à billes	60	50	80	75	110	160	11	195	140	105	-	140	400

## Aperçu des articles

Référence	Désignation	Finition 1	Type de palier	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	L2	R	Charge admissible en kg
95025-102000502	Roulette pivotante	avec système de blocage stop-fix	roulement à billes	65	50	80	75	110	200	11	235	140	105	-	165	400