

Description de l'article/illustrations du produit



Description


Matière :
Acier de traitement.

Finition :
Zingué.

Nota :
*A en mm pour une longueur de boîtier H=18 mm, H=30 mm et H=50 mm.

Accessoires :
Verrous quart de tour en zinc, verrouillables 05564-10.
Verrous quart de tour en zinc, verrouillables, modèle long 05564-14.

Dessins



Aperçu des articles

Référence	Finition 1	Finition 2	A pour H = 18	A pour H = 30	A pour H = 50	B	B1	L	Adapté au verrou quart de tour norelem
05564-15-13506	avec butée	coudées vers le haut	6	18	38	19,8	1	35	05564-10, 05564-14

Aperçu des articles

Référence	Finition 1	Finition 2	A pour H = 18	A pour H = 30	A pour H = 50	B	B1	L	Adapté au verrou quart de tour norem
05564-15-13508	avec butée	coudées vers le haut	8	20	40	19,8	1	35	05564-10, 05564-14
05564-15-13510	avec butée	coudées vers le haut	10	22	42	19,8	1	35	05564-10, 05564-14
05564-15-13513	avec butée	coudées vers le haut	13	25	45	19,8	1	35	05564-10, 05564-14
05564-15-13514	avec butée	coudées vers le haut	14	26	46	19,8	1	35	05564-10, 05564-14
05564-15-13516	avec butée	coudées vers le haut	16	28	48	19,8	1	35	05564-10, 05564-14
05564-15-13518	avec butée	droite	18	30	50	19,8	1	35	05564-10, 05564-14
05564-15-13520	avec butée	coudées vers le bas	20	32	52	19,8	1	35	05564-10, 05564-14
05564-15-13522	avec butée	coudées vers le bas	22	34	54	19,8	1	35	05564-10, 05564-14
05564-15-13524	avec butée	coudées vers le bas	24	36	56	19,8	1	35	05564-10, 05564-14
05564-15-13526	avec butée	coudées vers le bas	26	38	58	19,8	1	35	05564-10, 05564-14
05564-15-13528	avec butée	coudées vers le bas	28	40	60	19,8	1	35	05564-10, 05564-14
05564-15-14504	avec butée	coudées vers le haut	4	16	36	19,8	1	45	05564-10, 05564-14
05564-15-14506	avec butée	coudées vers le haut	6	18	38	19,8	1	45	05564-10, 05564-14
05564-15-14508	avec butée	coudées vers le haut	8	20	40	19,8	1	45	05564-10, 05564-14
05564-15-14510	avec butée	coudées vers le haut	10	22	42	19,8	1	45	05564-10, 05564-14
05564-15-14513	avec butée	coudées vers le haut	13	25	45	19,8	1	45	05564-10, 05564-14
05564-15-14514	avec butée	coudées vers le haut	14	26	46	19,8	1	45	05564-10, 05564-14
05564-15-14516	avec butée	coudées vers le haut	16	28	48	19,8	1	45	05564-10, 05564-14
05564-15-14518	avec butée	droite	18	30	50	19,8	1	45	05564-10, 05564-14
05564-15-14520	avec butée	coudées vers le bas	20	32	52	19,8	1	45	05564-10, 05564-14
05564-15-14522	avec butée	coudées vers le bas	22	34	54	19,8	1	45	05564-10, 05564-14
05564-15-14524	avec butée	coudées vers le bas	24	36	56	19,8	1	45	05564-10, 05564-14
05564-15-14526	avec butée	coudées vers le bas	26	38	58	19,8	1	45	05564-10, 05564-14
05564-15-14528	avec butée	coudées vers le bas	28	40	60	19,8	1	45	05564-10, 05564-14
05564-15-14530	avec butée	coudées vers le bas	30	42	62	19,8	1	45	05564-10, 05564-14
05564-15-14532	avec butée	coudées vers le bas	32	44	64	19,8	1	45	05564-10, 05564-14
05564-15-14534	avec butée	coudées vers le bas	34	46	66	19,8	1	45	05564-10, 05564-14
05564-15-14536	avec butée	coudées vers le bas	36	48	68	19,8	1	45	05564-10, 05564-14
05564-15-14538	avec butée	coudées vers le bas	38	50	70	19,8	1	45	05564-10, 05564-14
05564-15-14540	avec butée	coudées vers le bas	40	52	72	19,8	1	45	05564-10, 05564-14
05564-15-14542	avec butée	coudées vers le bas	42	54	74	19,8	1	45	05564-10, 05564-14