

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero C45.
Acero inoxidable 1.4305.
Latón rojo Rg 7.

Versión:

Acabado natural.


Indicación:

Cubos nervados basados en DIN ISO 14 con flancos rectos y paralelos. Un eje nervado con cubo nervado sirve para la transmisión de momentos de torsión altos con una movilidad axial simultánea.

En los árboles nervados con 6 flancos, las perforaciones en los dos ejes no están centradas con respecto a las ranuras.

En las versiones con 8 flancos, las perforaciones en los dos ejes están centradas con respecto a las ranuras.

Planos



Nuestros productos

Referencia	Material del cuerpo de base	Perfil	Número de ranuras	B	D	D1	D2	L
24011-11141	acero	KW11X14	6	3	14	11	20	40
24011-13161	acero	KW13X16	6	3,5	16	13	28	45
24011-16201	acero	KW16X20	6	4	20	16	32	45
24011-18221	acero	KW18X22	6	5	22	18	40	50
24011-21251	acero	KW21X25	6	5	25	21	40	55
24011-23281	acero	KW23X28	6	6	28	23	50	55
24011-26321	acero	KW26X32	6	6	32	26	52	60
24011-32381	acero	KW32X38	8	6	38	32	60	60
24011-36421	acero	KW36X42	8	7	42	36	70	65
24011-42481	acero	KW42X48	8	8	48	42	80	70
24011-46541	acero	KW46X54	8	9	54	46	80	90
24011-11142	acero inoxidable	KW11X14	6	3	14	11	20	40
24011-13162	acero inoxidable	KW13X16	6	3,5	16	13	28	45
24011-16202	acero inoxidable	KW16X20	6	4	20	16	32	45
24011-18222	acero inoxidable	KW18X22	6	5	22	18	40	50
24011-21252	acero inoxidable	KW21X25	6	5	25	21	40	55

Nuestros productos

Referencia	Material del cuerpo de base	Perfil	Número de ranuras	B	D	D1	D2	L
24011-23282	acero inoxidable	KW23X28	6	6	28	23	50	55
24011-26322	acero inoxidable	KW26X32	6	6	32	26	52	60
24011-32382	acero inoxidable	KW32X38	8	6	38	32	60	60
24011-36422	acero inoxidable	KW36X42	8	7	42	36	70	65
24011-42482	acero inoxidable	KW42X48	8	8	48	42	80	70
24011-46542	acero inoxidable	KW46X54	8	9	54	46	80	90
24011-11143	latón rojo	KW11X14	6	3	14	11	20	40
24011-13163	latón rojo	KW13X16	6	3,5	16	13	28	45
24011-16203	latón rojo	KW16X20	6	4	20	16	32	45
24011-18223	latón rojo	KW18X22	6	5	22	18	40	50
24011-21253	latón rojo	KW21X25	6	5	25	21	40	55
24011-23283	latón rojo	KW23X28	6	6	28	23	50	55
24011-26323	latón rojo	KW26X32	6	6	32	26	52	60
24011-32383	latón rojo	KW32X38	8	6	38	32	60	60
24011-36423	latón rojo	KW36X42	8	7	42	36	70	65
24011-42483	latón rojo	KW42X48	8	8	48	42	80	70
24011-46543	latón rojo	KW46X54	8	9	54	46	80	90