

Descripción

Descripción del producto:

Los sensores de estado con soporte sirven para consultar el estado de accionamiento de los dispositivos de sujeción rápida.

El sensor reconoce si el dispositivo de sujeción rápida está cerrado o abierto, permitiendo así un procesamiento electrónico de esa información de estado.

El sensor se fija mediante un soporte al dispositivo de sujeción rápida.

Material:

Acero inoxidable.

Versión:

Acabado natural.

Indicación:

El sensor de estado y el soporte se suministran sin montar.

Datos técnicos:

Sensor inductivo:

Circuito de salida: PNP Normalmente abierto (NA)

Tensión de servicio: 10 - 30 V CC

Corriente de servicio: 100 mA

Distancia de conmutación: 0,8

Frecuencia de conmutación: 5000 Hz

A prueba de cortocircuitos: sí

Protegido contra polaridad inversa: sí

Grado de protección: IP 67

Tipo de conexión: 0,3 m de cable, PUR, con conector de enchufe

Rango de temperatura: -25 °C - +70 °C

Homologación: CE, c-UL-us, EAC

Montaje:

El sensor de estado se fija con tuercas al soporte y se ajusta a la medida L1.

El soporte se atornilla con los tornillos del dispositivo de sujeción rápida y los agujeros pasantes entre el pie y la superficie de montaje.

El ajuste de precisión del punto de conmutación se realiza al montar el dispositivo de sujeción rápida.

El procedimiento detallado se describe en la instrucciones de montaje.

Accesorios:

05900

05908

10451

80140

Seguridad:

Los sensores de estado no son aptos para asegurar personas.

Indicación sobre el dibujo:

1) Pantalla LED

BN = Marrón


BK = Negro

BU = Azul

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Planos



Nuestros productos

Referencia	Forma	Modelo de forma	Dimensiones (mm)																Dispositivo de sujeción adecuado	M=Husillo dispositivo de sujeción				
			A	A1	A2	A3	B	B1	B2	B3	B4	B5	D	G	G1	H	H1	L			L1	L2	P	SW
05990-20-06111	H	para dispositivos de sujeción rápida horizontales	26	39	6,5	-	28	39	-	8	23	2	5,5	M5X0,5	M8x1	20,1	-	27	13,8	39	300	7	05900	M6x35
05990-20-08111	H	para dispositivos de sujeción rápida horizontales	26	44	9	-	31	45	-	8	24	2	6,2	M5X0,5	M8x1	27,3	-	27	20,6	39	300	7	05900	M8x45
05990-20-06121	V	para dispositivos de sujeción rápida verticales	14	40	18	12	27	45,5	5,5	-	-	2	5,5	M5X0,5	M8x1	30	25	27	14,5	39	300	7	05908	M6x35
05990-20-08121	V	para dispositivos de sujeción rápida verticales	21	45	15	19	32	49	6,5	-	-	2	6,8	M5X0,5	M8x1	30	25	27	14,5	39	300	7	05908	M8x45