


## Description de l'article/illustrations du produit

**Description****Matière :**

Aluminium EN AW-6060.

**Finition :**

Anodisé, noir.

**Nota :**


Socle double pour le positionnement des colonnes dans quatre dimensions différentes. Les surfaces d'appui usinées avec alésages garantissent un montage précis des éléments.

**Indication de dessin :**

Tolérance de position des alésages :  $\pm 0,01$

Tolérance de position des trous de positionnement :  $\pm 0,1$

## Dessins



## Aperçu des articles

Référence	Taille	A	A1	A2	B	D	D1	H	H1	L	T
29205-2122	12	22	52	30	30	12	5,5	35	7	60	8
29205-2202	20	30	70	40	40	20	5,5	50	15	80	10
29205-2302	30	40	90	50	50	30	6,5	50	15	100	10
29205-2402	40	48	108	60	60	40	8,5	50	15	120	10