Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :
TPO (mélange de résine de polypropylène et de caoutchouc EPDM non réticulé et de polyéthylène).

Finition :
noir.

Nota :
Les passe-câbles conviennent pour le passage de câbles. Il est possible d'y introduire des câbles, des conduites, des tuyaux, des conduites pneumatiques et hydrauliques. Ils offrent une protection complète des câbles, car chaque câble / conduite est guidé(e) et fixé(e) séparément. Ils assurent l'étanchéité des ensembles de tuyaux et empêchent les impuretés à l'intérieur.

Disponibles avec différents canaux ainsi que sous forme de plaques d'obturation.

Nous proposons des bouchons 80855-26 pour les trous non utilisés.

Plage de température :
de -45 °C à +95 °C

Montage :
Le passe-câble est monté dans un protecteur de connexion 80855-16 ou un adaptateur 80855-20. Pour augmenter l'effet de serrage, un collier de serrage 07850 peut être monté à l'extrémité libre.

Avantages :
La plaque d'obturation peut également être dotée de son propre perçage. Pour ce faire, la plaque d'obturation est placée au congélateur pendant env. 8 heures. Cette plaque peut ensuite être percée. Pour améliorer l'effet de serrage, le diamètre des trous doit être inférieur de 0,5 mm au Ø du câble.

Accessoires :
Bouchons 80855-26.
Protecteurs de connexion 80855-16.
Adaptateurs 80855-20.

Dessins


A
39
Ø82,5
Ø20 (4x)
Ø14 (4x)
B
Ø20 (4x)
Ø12,5 (2x)
Ø10
Ø7,5
C
Ø15,5 (2x)
Ø20 (3x)
Ø14
Ø12,5
D
Ø15,5 (2x)
Ø20 (2x)
Ø12,5
Ø7,5 (2x)
Ø10
E
Ø19,5 (2x)
Ø17 (2x)
Ø15,5
Ø12,5
Ø13,5 (2x)

Dessins





Aperçu des articles

Référence	Forme	Taille nominale	Nombre max. de passages	Pour conduits Nombre x Ø câble
80855-25-07001	A	70	8	4x14 / 4x20
80855-25-07002	B	70	8	1x7,5 / 1x10 / 2x12,5 / 4x20
80855-25-07003	C	70	7	1x12,5 / 1x14 / 2x15,5 / 3x20
80855-25-07004	D	70	8	2x7,5 / 1x10 / 1x12,5 / 2x15,5 / 2x20
80855-25-07005	E	70	8	1x12,5 / 2x13,5 / 1x15,5 / 2x17 / 2x19,5
80855-25-07006	F	70	8	1x12,5 / 1x14 / 2x15,5 / 4x20
80855-25-07000	X	70	-	-