


Description de l'article/illustrations du produit

**Description****Matière :**

Polyamide PA6.

Finition :

noir.

Nota :

Bride rotative à utiliser avec n'importe quel élément de fixation, une traverse coulissante ou une fourche rotative. Cette bride rotative offre une plus grande liberté de mouvement pour le guidage des chaînes porte-câbles. Cette bride rotative pivote à 360°.

La fourche rotative disponible en option confère un degré de liberté de mouvement supplémentaire à la bride rotative.

Montage :

La bride rotative est fixée à l'aide de quatre vis à l'endroit correspondant sur le robot / la machine.

Le schéma de perçage du plateau tournant est adapté aux éléments de fixation, aux traverses coulissantes et aux fourches rotatives.

Accessoires :

Éléments de fixation avec décharge de traction 80855-05.

Éléments de fixation 80855-06.

Traverses coulissantes 80855-08.


Fourches rotatives 80855-11.

Colliers de serrage pour adaptateurs 80855-21.

Colliers de serrage avec butée à ressort 80855-40.

Fourches rotatives avec butée à ressort 80855-41.

Dessins



Aperçu des articles

Référence	Taille nominale
80855-10-0701	70