

Description de l'article/illustrations du produit



gris foncé RAL 7021	orangé pur RAL 2004	vert Δ = 2 RAL 6032	bleu signalisation RAL 5017
gris clair RAL 7035	rouge signalisation RAL 3020	jaune colza RAL 1021	

Description

Matière :

Thermoplastique, gris foncé.
Insert en acier.

Finition :

Acier zingué passivé bleu

Nota :

Le bouton de dosage est disponible sans graduation, avec un repère ou des graduations de 10 à 20 chiffres.

Δ Indiquer le code couleur de la pastille ici. Pour la couleur gris foncé il n'y a pas de code.

Sur demande :

Graduations spéciales.

Indication de dessin :




Forme A : sans graduation

Forme B : avec 1 graduation

Forme C : avec graduation standard

1) Tige filetée pour fixation (pour la forme C entre les chiffres 5 et 6)

Dessins



Aperçu des articles

Référence	Forme	Couleur capsule	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	T
06100-1105	A	gris foncé RAL 7021	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
06100-11051	A	orange RAL 2004	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10

Aperçu des articles

Référence	Forme	Couleur capsule	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	T
06100-11052	A	vert sécurité RAL 6032	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
06100-11053	A	bleu RAL 5017	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
06100-11055	A	gris clair RAL 7035	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
06100-11056	A	rouge trafic RAL 3020	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
06100-11057	A	jaune colza RAL 1021	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
06100-1206	A	gris foncé RAL 7021	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
06100-12061	A	orange RAL 2004	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
06100-12062	A	vert sécurité RAL 6032	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
06100-12063	A	bleu RAL 5017	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
06100-12065	A	gris clair RAL 7035	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
06100-12066	A	rouge trafic RAL 3020	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
06100-12067	A	jaune colza RAL 1021	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
06100-1308	A	gris foncé RAL 7021	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
06100-13081	A	orange RAL 2004	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
06100-13082	A	vert sécurité RAL 6032	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
06100-13083	A	bleu RAL 5017	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
06100-13085	A	gris clair RAL 7035	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
06100-13086	A	rouge trafic RAL 3020	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
06100-13087	A	jaune colza RAL 1021	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
06100-3105	C	gris foncé RAL 7021	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
06100-31051	C	orange RAL 2004	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
06100-31052	C	vert sécurité RAL 6032	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
06100-31053	C	bleu RAL 5017	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
06100-31055	C	gris clair RAL 7035	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
06100-31056	C	rouge trafic RAL 3020	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
06100-31057	C	jaune colza RAL 1021	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
06100-3206	C	gris foncé RAL 7021	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
06100-32061	C	orange RAL 2004	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
06100-32062	C	vert sécurité RAL 6032	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
06100-32063	C	bleu RAL 5017	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
06100-32065	C	gris clair RAL 7035	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
06100-32066	C	rouge trafic RAL 3020	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
06100-32067	C	jaune colza RAL 1021	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
06100-3308	C	gris foncé RAL 7021	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
06100-33081	C	orange RAL 2004	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
06100-33082	C	vert sécurité RAL 6032	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
06100-33083	C	bleu RAL 5017	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
06100-33085	C	gris clair RAL 7035	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
06100-33086	C	rouge trafic RAL 3020	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
06100-33087	C	jaune colza RAL 1021	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14