

## Description de l'article/illustrations du produit



## Description

**Matière :**

Volant plein aluminium.

Poignée : plastique thermodurcissable PF 31-DIN 7708, noir.

Insert : acier zingué.

**Finition :**

Décolleté et poli.


**Nota :**

Pour la gamme en pouces, la dimension D2 est indiquée en pouces, toutes les autres dimensions étant en mm.

**Sur demande :**

Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou avec un revêtement plastique.

## Dessins



## Aperçu des articles

## Volants pleins en aluminium, sans poignée, pouces

| Référence     | D1  | D2    | D3 | L1 | L3 |
|---------------|-----|-------|----|----|----|
| 06275-0080XCN | 80  | 0,312 | 26 | 16 | 31 |
| 06275-0080XCO | 80  | 0,375 | 26 | 16 | 31 |
| 06275-0100XCO | 100 | 0,375 | 31 | 17 | 34 |
| 06275-0100XCP | 100 | 0,5   | 31 | 17 | 34 |
| 06275-0125XCO | 125 | 0,375 | 30 | 18 | 37 |
| 06275-0125XCP | 125 | 0,5   | 30 | 18 | 37 |
| 06275-0140XCP | 140 | 0,5   | 34 | 19 | 34 |

## Aperçu des articles

| Référence     | D1  | D2    | D3 | L1 | L3 |
|---------------|-----|-------|----|----|----|
| 06275-0140XCQ | 140 | 0,625 | 34 | 19 | 34 |
| 06275-0160XCP | 160 | 0,5   | 40 | 20 | 40 |
| 06275-0160XCQ | 160 | 0,625 | 40 | 20 | 40 |
| 06275-0200XCQ | 200 | 0,625 | 50 | 24 | 46 |
| 06275-0200XCR | 200 | 0,75  | 50 | 24 | 46 |
| 06275-0250XCR | 250 | 0,75  | 50 | 28 | 49 |
| 06275-0250XCV | 250 | 0,875 | 50 | 28 | 49 |

## Volants pleins en aluminium, avec poignée fixe, pouces

| Référence     | D1  | D2    | D3 | L1 | L3 | Poignée cylindrique fixe |
|---------------|-----|-------|----|----|----|--------------------------|
| 06275-2080XCN | 80  | 0,312 | 26 | 16 | 31 | ø18 x M6 x 40            |
| 06275-2080XCO | 80  | 0,375 | 26 | 16 | 31 | ø18 x M6 x 40            |
| 06275-2100XCO | 100 | 0,375 | 31 | 17 | 34 | ø18 x M6 x 40            |
| 06275-2100XCP | 100 | 0,5   | 31 | 17 | 34 | ø18 x M6 x 40            |
| 06275-2125XCO | 125 | 0,375 | 30 | 18 | 37 | ø21 x M8 x 50            |
| 06275-2125XCP | 125 | 0,5   | 30 | 18 | 37 | ø21 x M8 x 50            |
| 06275-2140XCP | 140 | 0,5   | 34 | 19 | 34 | ø21 x M8 x 50            |
| 06275-2140XCQ | 140 | 0,625 | 34 | 19 | 34 | ø21 x M8 x 50            |
| 06275-2160XCP | 160 | 0,5   | 40 | 20 | 40 | ø26 x M10 x 80           |
| 06275-2160XCQ | 160 | 0,625 | 40 | 20 | 40 | ø26 x M10 x 80           |
| 06275-2200XCQ | 200 | 0,625 | 50 | 24 | 46 | ø26 x M10 x 80           |
| 06275-2200XCR | 200 | 0,75  | 50 | 24 | 46 | ø26 x M10 x 80           |
| 06275-2250XCR | 250 | 0,75  | 50 | 28 | 49 | ø28 x M12 x 90           |
| 06275-2250XCV | 250 | 0,875 | 50 | 28 | 49 | ø28 x M12 x 90           |

## Volants pleins en aluminium, avec poignée tournante, pouces

| Référence     | D1  | D2    | D3 | L1 | L3 | Poignée cylindrique tournante |
|---------------|-----|-------|----|----|----|-------------------------------|
| 06275-4080XCN | 80  | 0,312 | 26 | 16 | 31 | ø18 x M6 x 40                 |
| 06275-4080XCO | 80  | 0,375 | 26 | 16 | 31 | ø18 x M6 x 40                 |
| 06275-4100XCO | 100 | 0,375 | 31 | 17 | 34 | ø18 x M6 x 40                 |
| 06275-4100XCP | 100 | 0,5   | 31 | 17 | 34 | ø18 x M6 x 40                 |
| 06275-4125XCO | 125 | 0,375 | 30 | 18 | 37 | ø22 x M8 x 56                 |
| 06275-4125XCP | 125 | 0,5   | 30 | 18 | 37 | ø22 x M8 x 56                 |
| 06275-4140XCP | 140 | 0,5   | 34 | 19 | 34 | ø22 x M8 x 56                 |
| 06275-4140XCQ | 140 | 0,625 | 34 | 19 | 34 | ø22 x M8 x 56                 |
| 06275-4160XCP | 160 | 0,5   | 40 | 20 | 40 | ø26 x M10 x 80                |
| 06275-4160XCQ | 160 | 0,625 | 40 | 20 | 40 | ø26 x M10 x 80                |
| 06275-4200XCQ | 200 | 0,625 | 50 | 24 | 46 | ø26 x M10 x 80                |
| 06275-4200XCR | 200 | 0,75  | 50 | 24 | 46 | ø26 x M10 x 80                |
| 06275-4250XCR | 250 | 0,75  | 50 | 28 | 49 | ø31 x M12 x 102               |
| 06275-4250XCV | 250 | 0,875 | 50 | 28 | 49 | ø31 x M12 x 102               |